


Niet meer leverbaar artikel – naar het archief

Alternatief artikel: AC2410

Let op: het geselecteerde alternatieve artikel kan afwijkende technische eigenschappen hebben!

**Toepassingsgebied**

Applicatie

veldmontage

Elektrische eigenschappen

Voedingsspanning

[V]

26,5...31,6 DC

Stroomopname

[mA]

< 242

In- / uitgangen

Aantal in- en uitgangen

Aantal digitale ingangen: 4

Ingangen

Aantal digitale ingangen

4

Ingangsverdeling digitale ingangen

PNP

Sensor voedingsspanning van de ingangen

AS-i

Industriële voedingen

[V]

20...30

Max. stroombelastbaarheid ingangen gezamenlijk

[mA]

200

Ingangsstroom high

[mA]

> 5

Ingangsstroom low

[mA]

< 1,5

Schakelniveau High

[V]

> 10

Kortsluitbestendige digitale ingangen

ja



AS-Interface module CompactLine

CompactModule 4DI M12


Uitgangen						
Elektrische uitvoering		AS-i				
Omgevingsvariabelen						
Omgevingstemperatuur		[°C]	-25...80			
Beschermklasse		IP 67				
Toelatingen / testen						
EMC		EN 50295				
AS-i parameters						
AS-i profiel		S-0.0				
AS-i I/O configuratie		[hex]	0			
AS-i ID-code		[hex]	0			
AS-i certificaat		06601				
Bezetting van de databits		databit	D0	D1	D2	D3
		bus	I-1	I-2	I-3	I-4
		pin	2+4	2+4	2+4	2+4
Mechanische eigenschappen						
Materialen		PUR				
Aanwijzen / bedienelementen						
Weergave		in bedrijf		LED, groen		
		functie		LED, geel		
Opmerkingen						
Verpakkingseenheid		1 stuk				
Elektrische aansluiting						
Kabel: 2 m						
Connector: M12; codering: A						
						



AS-Interface module CompactLine

CompactModule 4DI M12

Aansluiting



1	Sensorvoeding L+
2+4	gebrugd data-ingang
3	Sensorvoeding L-