


AS-Interface module CompactLine

Compactmodul aktiv, 4AT PNP 2A

Niet meer leverbaar artikel – naar het archief

Alternatief artikel: AC2465

Let op: het geselecteerde alternatieve artikel kan afwijkende technische eigenschappen hebben!



Toepassingsgebied

Applicatie

veldmontage

Elektrische eigenschappen

Voedingsspanning [V]

26,5...31,6 DC

Stroomopname [mA]

< 75

Stroombelasting gezamenlijk [A]

4

Watchdog geïntegreerd

ja

In- / uitgangen

Aantal in- en uitgangen

Aantal digitale uitgangen: 4

Uitgangen

Elektrische uitvoering

AS-i

Aantal digitale uitgangen

4

Indeling

PNP

Spanningsbereik DC [V]

10...30; (volgens PELV; via rondkabel)

Stroombelasting per uitgang [mA]

2000

Kortsluitvast

ja

Galvanisch ontkoppeld

ja

Omgevingsvariabelen

Omgevingstemperatuur [°C]

-25...80



AS-Interface module CompactLine

Compactmodul aktiv, 4AT PNP 2A

Beschermklasse	IP 67
----------------	-------

Toelatingen / testen

EMC	EN 50295
-----	----------

AS-i parameters

AS-i profiel	S-8.0				
AS-i I/O configuratie [hex]	8				
AS-i ID-code [hex]	0				
AS-i certificaat	08901				
Bezetting van de databits	databit	D0	D1	D2	D3
	bus	O-1	O-2	O-3	O-4
	pin	4	4	4	4

Mechanische eigenschappen

Materialen	PUR
------------	-----

Aanwijzen / bedienelementen

Weergave	in bedrijf	LED, groen
	functie	LED, geel


Opmerkingen

Verpakkingseenheid	1 stuk
--------------------	--------


Elektrische aansluiting

Kabel: 2 m, PVC; 5 x 1,5 mm²

Connector: M12; codering: A



Aansluiting



- 3 externe spanning -
- 4 schakeluitgang +
- 5 aarding (PE)