




AS-Interface module ClassicLine

ClassicL90 4AO (C) M12 IP67



- 1 Tag label houder
2 fixering infrarood adapter



Toepassingsgebied			
Applicatie		veldmontage	
Elektrische eigenschappen			
Voedingsspanning	[V]	26,5...31,6 DC	
Max. stroomopname uit AS-i	[mA]	24	
Ompoolbeveiligd		ja	
Extra voeding	[V]	24...30 DC; (AUX)	
Max. stroomopname vanuit externe voedingsbron	[mA]	550; (AUX)	
In- / uitgangen			
Aantal in- en uitgangen		Aantal analoge uitgangen: 4	
Ingangen			
Nauwkeurigheid analoge ingang	[%]	0,5	
Uitgangen			
Aantal analoge uitgangen		4; (aansluiting van 3-draads actuatoren)	
Analoge uitgangsstroom	[mA]	0...20	
Max. belasting	[Ω]	600	
Resolutie analoge uitgang		16 (1 bit = 1 μA)	
Actuatorvoeding van de uitgangen		AUX	
Omgevingsvariabelen			
Omgevingstemperatuur		[°C]	0...70



AS-Interface module ClassicLine

ClassicL90 4AO (C) M12 IP67

Opslagtemperatuur	[°C]	-20...85
Max. toelaatbare relatieve luchtvochtigheid	[%]	90; (niet condenserend)
Max. hoogte boven NAP	[m]	2000
Beschermklasse		IP 67

Toelatingen / testen

EMC	EN 50295	
	EN 61000-6-4	: 2001
	EN 61000-6-2	: 2001
MTTF	[jaren]	150

AS-i parameters

AS-i adressering	adresseerbus; IR-adressering mogelijk					
AS-i aaster profiel	M3; M4					
AS-i profiel	S-7.3.6					
AS-i I/O configuratie	[hex]	7				
AS-i ID-code	[hex]	3.6				
Ordenen van parameterbits	Parameterbit	Aanduiding				
	P0	niet gebruikt				
	P1	niet gebruikt				
	P2	periferie foutindicatie	: 1	geactiveerd	/ 0	gedeactiveerd
	P3	niet gebruikt				

Mechanische eigenschappen

Gewicht	[g]	206,5
Wijze van montage	AS-i communicatiepoort voor FC-E onderdelen	
Materialen	PBT	
Aandraaimoment	[Nm]	0,6...0,8

Aanwijzen / bedienelementen

Weergave	analoog signaal	LED, geel kanalen AO1...AO4
	in bedrijf	LED, groen AS-i, AUX
	fouten	LED, rood

Elektrische aansluiting

Module aansluiting	Vlakkabels
--------------------	------------

Toebehoren

Toebehoren (optioneel)	Module ondervoet
------------------------	------------------

Opmerkingen

Verpakkingseenheid	1 stuk
--------------------	--------




AS-Interface module ClassicLine

ClassicL90 4AO (C) M12 IP67

Elektrische aansluiting

Connector: M12; codering: A



1	AO+ analoge uitgang
2	actuatorvoeding +24 V
3	AO- analoge uitgang 0V
4	n.c.
5	functionele aarde