


AS-Interface module ClassicLine

ClassicLineVA 4DI M12

Niet meer leverbaar artikel – naar het archief

Alternatief artikel: AC2451

Let op: het geselecteerde alternatieve artikel kan afwijkende technische eigenschappen hebben!



- 1 Tag label houder
2 fixering infrarood adapter



Toepassingsgebied

Applicatie	veldmontage
------------	-------------

Elektrische eigenschappen

Voedingsspanning [V]	26,5...31,6 DC
Max. stroomopname uit AS-i [mA]	240

In- / uitgangen

Aantal in- en uitgangen	Aantal digitale ingangen: 4
-------------------------	-----------------------------

Ingangen

Aantal digitale ingangen	4
Ingangsverdeling digitale ingangen	PNP
Sensor voedingsspanning van de ingangen	AS-i
Industriële voedingen [V]	18...30; (via vlakkabel)
Max. stroombelastbaarheid ingangen gezamenlijk [mA]	200
Ingangsstroom high [mA]	6...10
Ingangsstroom low [mA]	0...2
Schakelniveau High [V]	> 11



AS-Interface module ClassicLine

ClassicLineVA 4DI M12

Kortsluitbestendige digitale ingangen	ja				
Omgevingsvariabelen					
Omgevingstemperatuur	[°C]	-25...70			
Beschermklasse		IP 67			
Toelatingen / testen					
EMC	EN 50295				
AS-i parameters					
AS-i versie	2.1				
AS-i adressering	IR-adressering mogelijk				
Uitgebreide adresseermodus	nee				
AS-i profiel	S-0.0.E				
AS-i I/O configuratie	[hex]	0			
AS-i ID-code	[hex]	0.E			
AS-i certificaat	39101				
Bezetting van de databits	databit	D0	D1	D2	D3
	ingang	1	2	3	4
	bus	I-1	I-2	I-3	I-4
	pin	2+4	2+4	2+4	2+4
Mechanische eigenschappen					
Gewicht	[g]	114			
Wijze van montage	AS-i communicatiepoort voor FC-onderdelen				
Materialen	PBT; Afdichting: FKM; schroeven: roestvast staal				
Aanwijzen / bedienelementen					
Weergave	in bedrijf	LED, groen			
	fouten	LED, rood			
	functie	LED, geel			
Toebehoren					
Toebehoren (optioneel)	Module ondervoet				
Opmerkingen					
Opmerkingen	Geen van de volgende aansluitingen mogen met een extern potentiaal worden verbonden:				
	I-, I+, I1, I2, I3, I4				
	De aansluitingen zijn galvanisch verbonden met de AS-i kabel.				
Verpakkingseenheid	1 stuk				




AS-Interface module ClassicLine

ClassicLineVA 4DI M12

Elektrische aansluiting

contact pinnen voor ondervoet module, FK / PG:

Connector: M12; codering: A



Ingangen	
1	Sensorvoeding L+
2+4	data-ingang intern gebruikt
3	Sensorvoeding L-