




AS-Interface schakelkastmodule

AnalogModule 1A0 ST

Niet meer leverbaar artikel – naar het archief

Alternatief artikel: AC2611

Let op: het geselecteerde alternatieve artikel kan afwijkende technische eigenschappen hebben!



Elektrische eigenschappen

Voedingsspanning	[V]	26,5...31,6 DC
Stroomopname	[mA]	135

Uitgangen

Elektrische uitvoering		AS-i
Spanningsbereik DC	[V]	13...36; (volgens PELV)
Stroombelasting per uitgang	[mA]	100
Kortsluitvast		ja

Omgevingsvariabelen

Omgevingstemperatuur	[°C]	0...70
Beschermklasse		IP 20

Toelatingen / testen

EMC	EN 50295	
-----	----------	--

AS-i parameters

AS-i profiel		S-7.1
AS-i I/O configuratie	[hex]	7
AS-i ID-code	[hex]	1

Mechanische eigenschappen

Wijze van montage		Rail- en wandmontage; modulair aansluitbaar
-------------------	--	---



AS-Interface schakelkastmodule

AnalogModule 1A0 ST

Materialen	PA (polyamide); PVC
------------	---------------------

Aanwijzen / bedienelementen

Weergave	in bedrijf	LED, groen
	functie	1 x LED, geel
		1 x LED, rood


Opmerkingen

Verpakkingseenheid	1 stuk
--------------------	--------

Elektrische aansluiting

schroefklemmen:

Aansluiting



A+	AS-i +
A-	AS-i -
I+	actuatorvoeding +24V
I-	actuatorvoeding 0V
AA	analoge uitgang +
0V	analoge uitgang 0V