


AS-Interface schakelkastmodule

AnalogModule 1A0 ST

Niet meer leverbaar artikel – naar het archief



Elektrische eigenschappen

Voedingsspanning [V]	26,5...31,6 DC
Stroomopname [mA]	< 180

Uitgangen

Elektrische uitvoering	AS-i
Spanningsbereik DC [V]	24
Stroombelasting per uitgang [mA]	10
Resolutie analoge uitgang	6, 9, 12, 15

Omgevingsvariabelen

Omgevingstemperatuur [°C]	0...70
Beschermklasse	IP 20

Toelatingen / testen

EMC	EN 50295
-----	----------

AS-i parameters

AS-i profiel	S-7.1					
AS-i I/O configuratie [hex]	7					
AS-i ID-code [hex]	1					
Ordenen van parameterbits	Parameterbit functie					
	P0	meetmethodes	Spanning	0...10 V* /	Stroom	0/4...20 mA
	P1	Meetbereik : 0...20 mA* (0...7FFF Hex)	of	0...10 V (0...7FFF Hex) / 4...20 mA	of	0...10 V (0...2710 Hex)



AS-Interface schakelkastmodule

AnalogModule 1A0 ST

					(0...7FFF Hex)		
P2	rampfunctie :		gedeactiveerd /		geactiveerd		
P3	gegevensoverdracht		enkel	* /	dubbel		

Mechanische eigenschappen

Wijze van montage	Rail- en wandmontage; modulair aansluitbaar
Materialen	PA (polyamide); PVC

Aanwijzen / bedienelementen

Weergave	in bedrijf	2 x LED, groen
		2 x LED, rood

Toebehoren

Toebehoren (optioneel)	LCD display:, E70206
------------------------	----------------------


Opmerkingen

Verpakkingseenheid	1 stuk
--------------------	--------

Elektrische aansluiting

schroefklemmen:

Aansluiting



A+	AS-i +
A-	AS-i -
G	aarde Ground
O+	actuatorvoeding +24V
O-	actuatorvoeding 0V
V	analoge uitgang Spanning
C	analoge uitgang Stroom
COM	analoge uitgang 0V