


AS-Interface schakelkastmodule

CabinetModule 4DI ST

Niet meer leverbaar artikel – naar het archief



Elektrische eigenschappen

Voedingsspanning	[V]	26,5...31,6 DC
Stroomopname	[mA]	< 280

In- / uitgangen

Aantal in- en uitgangen	Aantal digitale ingangen: 4
-------------------------	-----------------------------

Ingangen

Aantal digitale ingangen		4
Ingangsverdeling digitale ingangen		PNP
Sensor voedingsspanning van de ingangen		AS-i
Industriële voedingen	[V]	18...30
Max. stroombelastbaarheid ingangen gezamenlijk	[mA]	200
Ingangsstroom high	[mA]	> 5
Ingangsstroom low	[mA]	< 1,5
Schakelniveau High	[V]	> 10
Kortsluitbestendige digitale ingangen		ja

Uitgangen

Elektrische uitvoering	PNP
Indeling	PNP

Omgevingsvariabelen

Omgevingstemperatuur	[°C]	-25...70
----------------------	------	----------



AS-Interface schakelkastmodule

CabinetModule 4DI ST

Beschermklasse	IP 20
----------------	-------

Toelatingen / testen

EMC	EN 50295
-----	----------

AS-i parameters

AS-i profiel	S-0.0
AS-i I/O configuratie [hex]	0
AS-i ID-code [hex]	0

Mechanische eigenschappen

Wijze van montage	Rail- en wandmontage; modulair aansluitbaar
Materialen	PA (polyamide); PVC

Aanwijzen / bedienelementen

Weergave	schakelstatus	LED, geel
	in bedrijf	LED, groen


Opmerkingen

Opmerkingen	Geen van de volgende aansluitingen mogen met een extern potentiaal worden verbonden:	
	I-, I+, I1, I2, I3, I4	
	De aansluitingen zijn galvanisch verbonden met de AS-i kabel.	
Verpakkingseenheid	1 stuk	

Elektrische aansluiting

schroefklemmen:

Aansluiting



A+	AS-i +
A-	AS-i -
I+	Sensorvoeding +24V
I-	Sensorvoeding 0V
I1...I4	Schakelingang sensor 1...4