




AS-Interface printplaatmodule

CabinetModule 4DI 4DO T W



| Toepassingsgebied                              |      |                                                                                   |
|------------------------------------------------|------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| Applicatie                                     |      | Behuizing voor paneelmontage                                                      |
| Elektrische eigenschappen                      |      |                                                                                   |
| Voedingsspanning                               | [V]  | 26,5...31,6 DC                                                                    |
| Max. stroomopname uit AS-i                     | [mA] | 250                                                                               |
| Stroombelasting gezamenlijk                    | [A]  | 0,2; (totale stroom voor alle ingangen en uitgangen geleverd vanuit AS-i: 200 mA) |
| In- / uitgangen                                |      |                                                                                   |
| Aantal in- en uitgangen                        |      | Aantal digitale ingangen: 4; Aantal digitale uitgangen: 4                         |
| Ingangen                                       |      |                                                                                   |
| Aantal digitale ingangen                       |      | 4                                                                                 |
| Ingangsverdeling digitale ingangen             |      | PNP                                                                               |
| Sensor voedingsspanning van de ingangen        |      | AS-i                                                                              |
| Industriële voedingen                          | [V]  | 15...30; (DC)                                                                     |
| Max. stroombelastbaarheid ingangen gezamenlijk | [mA] | 200                                                                               |
| Ingangsstroom high                             | [mA] | > 3                                                                               |
| Ingangsstroom low                              | [mA] | < 1,5                                                                             |
| Schakelniveau High                             | [V]  | > 10                                                                              |
| Kortsluitbestendige digitale ingangen          |      | ja                                                                                |
| Uitgangen                                      |      |                                                                                   |
| Elektrische uitvoering                         |      | PNP                                                                               |
| Aantal digitale uitgangen                      |      | 4                                                                                 |
| Indeling                                       |      | PNP                                                                               |
| Stroombelasting per uitgang                    | [mA] | 50                                                                                |
| Kortsluitvast                                  |      | ja                                                                                |
| Galvanisch ontkoppeld                          |      | ja                                                                                |
| Actuatorvoeding van de uitgangen               |      | AS-i                                                                              |
| Omgevingsvariabelen                            |      |                                                                                   |
| Omgevingstemperatuur                           | [°C] | -25...60                                                                          |



## AS-Interface printplaatmodule

CabinetModule 4DI 4DO T W

|                             |                                                                                      |            |
|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| Beschermklasse              | IP 20                                                                                |            |
| Toelatingen / testen        |                                                                                      |            |
| EMC                         | EN 50295                                                                             |            |
| MTTF [jaren]                | 322                                                                                  |            |
| AS-i parameters             |                                                                                      |            |
| AS-i versie                 | 2.1                                                                                  |            |
| Uitgebreide adresseermodus  | nee                                                                                  |            |
| AS-i master profiel         | M2; M3; M4                                                                           |            |
| AS-i profiel                | S-7.0.F                                                                              |            |
| AS-i I/O configuratie [hex] | 7                                                                                    |            |
| AS-i ID-code [hex]          | 0.F                                                                                  |            |
| Mechanische eigenschappen   |                                                                                      |            |
| Gewicht [g]                 | 115                                                                                  |            |
| Wijze van montage           | Inbouw in Moeller behuizingen RMQ Titan: I3M, I4M, I6M                               |            |
| Aanwijzen / bedienelementen |                                                                                      |            |
| Weergave                    | in bedrijf                                                                           | LED, groen |
| Opmerkingen                 |                                                                                      |            |
| Opmerkingen                 | De printplaat kan ook in een RMQ22 opbouwbehuizing worden geplaatst.                 |            |
|                             | Geen van de volgende aansluitingen mogen met een extern potentiaal worden verbonden: |            |
|                             | O-, I+, I1, I2, I3, I4                                                               |            |
|                             | De aansluitingen zijn galvanisch verbonden met de AS-i kabel.                        |            |
|                             | de module aanrakingsvrij installeren                                                 |            |
| Verpakkingseenheid          | 1 stuk                                                                               |            |




AS-Interface printplaatmodule

CabinetModule 4DI 4DO T W

Elektrische aansluiting

Kabel: 0,2 m

Aansluiting



- Aderkleuren :
- BN = bruin
  - BU = blauw
  - BK = zwart
  - RD = rood