




AS-Interface schakelkastmodule

CabinetModule 4DO T C

Niet meer leverbaar artikel – naar het archief



Elektrische eigenschappen

Voedingsspanning [V]	26,5...31,6 DC
Stroomopname [mA]	< 40
Stroombelasting gezamenlijk [A]	4

In- / uitgangen

Aantal in- en uitgangen	Aantal digitale uitgangen: 4
-------------------------	------------------------------

Uitgangen

Elektrische uitvoering	PNP
Aantal digitale uitgangen	4
Indeling	PNP
Spanningsbereik DC [V]	10...30; (volgens PELV)
Stroombelasting per uitgang [mA]	1000
Kortsluitvast	ja
Galvanisch ontkoppeld	ja

Omgevingsvariabelen

Omgevingstemperatuur [°C]	-25...70
Beschermklasse	IP 20

Toelatingen / testen

EMC	EN 50295
-----	----------

AS-i parameters

AS-i profiel	S-8.0
AS-i I/O configuratie [hex]	8



AS-Interface schakelkastmodule

CabinetModule 4DO T C

AS-i ID-code	[hex]	0
--------------	-------	---

Mechanische eigenschappen


Wijze van montage	Rail- en wandmontage; modulair aansluitbaar
Materialen	PA (polyamide); PVC

Aanwijzen / bedienelementen

Weergave	schakelstatus	LED, geel
	in bedrijf	LED, groen
	kortsluiting	LED, rood

Opmerkingen

Opmerkingen	Geen van de volgende aansluitingen mogen met een extern potentiaal worden verbonden:
	I-, I+, I1, I2, I3, I4
	De aansluitingen zijn galvanisch verbonden met de AS-i kabel.
Verpakkingseenheid	1 stuk

Elektrische aansluiting**Aansluiting**

A+	AS-i+
A-	AS-i -
E+	actuatorvoeding +24V
E-	actuatorvoeding 0V
O1...O4	schakeluitgang actuator 1...4