




AS-Interface printplaatmodule

AS-i pcb 2-DI/1-DO



Toepassingsgebied	
Applicatie	Behuizing voor paneelmontage
Elektrische eigenschappen	
Voedingsspanning [V]	26,5...31,6 DC
Stroomopname [mA]	< 50
Watchdog geïntegreerd	ja
In- / uitgangen	
Aantal in- en uitgangen	Aantal digitale ingangen: 2
Ingangen	
Aantal digitale ingangen	2
Ingangsverdeling digitale ingangen	PNP
Sensor voedingsspanning van de ingangen	AS-i
Industriële voedingen [V]	18...30; (DC)
Ingangsstroom high [mA]	> 5
Kortsluitbestendige digitale ingangen	nee
Uitgangen	
Elektrische uitvoering	PNP
Spanningsbereik DC [V]	DC
Stroombelasting per uitgang [mA]	10
Kortsluitvast	nee
Actuatorvoeding van de uitgangen	AS-i



AS-Interface printplaatmodule

AS-i pcb 2-DI/1-DO

Omgevingsvariabelen						
Omgevingstemperatuur	[°C]	-25...60				
Beschermklasse		IP 20; (afhankelijk van de behuizing)				
Toelatingen / testen						
EMC		EN 50295				
MTTF	[jaren]	842				
AS-i parameters						
AS-i versie		2.11; 3.0				
Uitgebreide adresseermodus		ja				
AS-i master profiel		M2; M3; M4				
AS-i profiel		S-7.A.E				
AS-i I/O configuratie	[hex]	7				
AS-i ID-code	[hex]	A.E				
AS-i certificaat		75101				
Bezetting van de databits		databit	D0	D1	D2	D3
		Aanduiding	I-1 / O-1	I-2	-	-
Mechanische eigenschappen						
Gewicht	[g]	58,5				
Aanwijzen / bedienelementen						
Weergave		in bedrijf	LED, groen			
		fouten	LED, rood			
		functie	LED, geel			
Opmerkingen						
Verpakkingseenheid		1 stuk				
Elektrische aansluiting						
Kabel: 0,2 m						
AS-i +	bruin					
AS-i -	blauw					
I1	zwart					
I2	zwart					
O1	rood					