




AS-Interface schakelkastmodule

CabinetModule 4DO R C

Niet meer leverbaar artikel – naar het archief

Alternatief artikel: AC2258

Let op: het geselecteerde alternatieve artikel kan afwijkende technische eigenschappen hebben!



Elektrische eigenschappen

Voedingsspanning	[V]	26,5...31,6 DC
Stroomopname	[mA]	< 60
Stroombelasting gezamenlijk	[A]	6

In- / uitgangen

Aantal in- en uitgangen	Aantal relaisuitgangen: 4
-------------------------	---------------------------

Uitgangen

Elektrische uitvoering		AS-i
Spanningsbereik DC	[V]	24
Spanningsbereik AC	[V]	240
Stroombelasting per uitgang	[mA]	2500
Aantal relaisuitgangen		4
Galvanisch ontkoppeld		ja

Omgevingsvariabelen

Omgevingstemperatuur	[°C]	-25...50
Beschermklasse		IP 20

Toelatingen / testen


EMC	EN 50295
	EN 50178



AS-Interface schakelkastmodule

CabinetModule 4DO R C

AS-i parameters		
AS-i profiel		S-8.0
AS-i I/O configuratie	[hex]	8
AS-i ID-code	[hex]	0
Mechanische eigenschappen		
Wijze van montage	Rail- en wandmontage; modulair aansluitbaar	
Afmetingen	[mm]	45 x 135 x 51,5
Materialen	PA (polyamide); PVC	
Aanwijzen / bedienelementen		
Weergave	schakelstatus	LED, geel
	in bedrijf	LED, groen
Toebehoren		
Toebehoren (optioneel)	Combicon stekker:, E70198	
Opmerkingen		
Verpakkingseenheid	1 stuk	
Elektrische aansluiting		
COMBICON:		
Aansluiting		



A+	AS-i +
A-	AS-i -
L1	Externe voeding + (DC) / L1 (AC)
N	Externe voeding - (DC) / N (AC)
O1...O4	schakeluitgang actuator 1...4