




AS-Interface schakelkastmodule

CabinetModule 4DI 4DO R C

Niet meer leverbaar artikel – naar het archief



Elektrische eigenschappen

Voedingsspanning [V]	26,5...31,6 DC
Stroomopname [mA]	60
Stroombelasting gezamenlijk [A]	6
Watchdog geïntegreerd	ja

In- / uitgangen

Aantal in- en uitgangen	Aantal digitale ingangen: 4; Aantal relaisuitgangen: 4
-------------------------	--

Ingangen

Aantal digitale ingangen	4
Ingangsverdeling digitale ingangen	PNP
Sensor voedingsspanning van de ingangen	AUX
Industriële voedingen [V]	18...30
Max. stroombelastbaarheid ingangen gezamenlijk [mA]	200
Ingangsstroom high [mA]	> 5
Ingangsstroom low [mA]	< 1,5
Schakelniveau High [V]	> 10
Kortsluitbestendige digitale ingangen	nee

Uitgangen

Elektrische uitvoering	AS-i
Spanningsbereik DC [V]	24



AS-Interface schakelkastmodule

CabinetModule 4DI 4DO R C

Spanningsbereik AC	[V]	240
Stroombelasting per uitgang	[mA]	2500
Aantal relaisuitgangen		4
Kortsluitvast		nee
Galvanisch ontkoppeld		ja

Omgevingsvariabelen

Omgevingstemperatuur	[°C]	-25...50
Beschermklasse		IP 20

Toelatingen / testen

EMC	EN 50295	
	EN 50178	

AS-i parameters

AS-i profiel		S-7.0
AS-i I/O configuratie	[hex]	7
AS-i ID-code	[hex]	0

Mechanische eigenschappen

Wijze van montage	Rail- en wandmontage; modulair aansluitbaar	
Materialen	PA (polyamide); PVC	

Aanwijzen / bedienelementen

Weergave	schakelstatus	LED, geel
	in bedrijf	LED, groen

Toebehoren

Toebehoren (optioneel)	Combicon stekker:, E70198
------------------------	---------------------------

Opmerkingen

Verpakkingseenheid	1 stuk
--------------------	--------


AS-Interface schakelkastmodule

CabinetModule 4DI 4DO R C

Elektrische aansluiting

COMBICON:

Aansluiting



A+	AS-i +
A-	AS-i -
I+	Sensorvoeding +24V
I-	Sensorvoeding 0V
L1	Externe voeding - (DC) / L1 (AC)
N	Externe voeding - (DC) / N (AC)
I1...I4	Schakelingang sensor 1...4
O1...O4	schakeluitgang actuator 1...4