




Passieve spanningsverdeler

ProcessLine 4SB IP69K



Afhankelijk van de variant zijn sommige LED's inactief



Toepassingsgebied		
Uitvoering		AS-i oder IO-Link Spannungsverteiler
Applicatie		Hygiënische en natte gebieden in de levensmiddelenindustrie
Elektrische eigenschappen		
Beschermklasse		III
Overstroom detectie		ja; (4400 mA ± 200 mA)
AS-i bediening		
Voedingsspanning	[V]	18...31,6 DC; (AS-i)
Stroomopname	[mA]	4000; (AS-i)
Extra voeding	[V]	15...30 DC; (AUX)
Max. stroomopname vanuit externe voedingsbron	[mA]	4000; (AUX)
IO-Link bediening		
Voedingsspanning	[V]	20...30 DC; (US)
Stroomopname	[mA]	4000; (US)
Extra voeding	[V]	20...30 DC; (UA)



Passieve spanningsverdeler

ProcessLine 4SB IP69K

Max. stroomopname vanuit externe voedingsbron [mA]	4000; (UA)
--	------------

Omgevingsvariabelen		
Omgevingstemperatuur [°C]	-25...60	
Opslagtemperatuur [°C]	-25...85	
Max. toelaatbare relatieve luchtvochtigheid [%]	90; (niet condenserend)	
Max. hoogte boven NAP [m]	4000	
Beschermklasse	IP 65; IP 66; IP 67; IP 69K; (in bedrijf voorzien van roestvaststalen afdichtingsstoppen: IP 69K)	
Beschermingsklasse (NEMA 250)	6P	
Vervuilingsgraad	2	
Chemische media	ISO 16750-5	HLP, CC, DB, DC, DD, CA
	NEMA 250 5.13.1	AA

Toelatingen / testen		
EMC	EN 62026-2	
	IEC 61000-6-2	
Schokbestendigheid	DIN EN 60068-2-27	
Trillingsbestendigheid	DIN EN 60068-2-64	
	DIN EN 60068-2-6	
MTTF [jaren]	379	

Mechanische eigenschappen		
Gewicht [g]	284,8	
Afmetingen [mm]	152 x 59,3 x 38,4	
Materialen	behuizing: PA (polyamide) grijs; Connectoraansluiting: 1.4404 (roestvast staal / 316L)	

Aanwijzen / bedienelementen		
Weergave	in bedrijf	LED, groen AS-i / AUX / US / UA
	fout	LED, rood

Elektrische aansluiting	
Module aansluiting	M12

Opmerkingen	
Verpakkingseenheid	1 stuk

Elektrische aansluiting - Power IN

Connector: M12; codering: A; Aandraaimoment: 0,6...0,8 Nm



Passieve spanningsverdeler

ProcessLine 4SB IP69K

AS-i bediening


1	AS-i +
2	AUX -
3	AS-i -
4	AUX +

IO-Link bediening

1	+ 24 V DC (US)
2	GND (UA)
3	GND (US)
4	+ 24 V DC (UA)

Elektrische aansluiting - Power OUT

Connector: M12; codering: A; Aandraaimoment: 0,6...0,8 Nm



AS-i bediening 1...4

1	AS-i +
2	AUX -
3	AS-i -
4	AUX +
5	n.c.

IO-Link bediening 1...4

1	+ 24 V DC (US)
2	GND (UA)
3	GND (US)
4	+ 24 V DC (UA)
5	n.c.