


AS-Interface verlichte drukknopmodule

Moduloberteil aktiv,

Niet meer leverbaar artikel – naar het archief

Alternatief artikel: AC2018

Let op: het geselecteerde alternatieve artikel kan afwijkende technische eigenschappen hebben!



- 1 Tag label houder
- 2 drukknop / LED groen
- 3 drukknop / LED rood



Elektrische eigenschappen

Voedingsspanning [V]	26,5...31,6 DC
Stroomopname [mA]	< 55

Uitgangen

Elektrische uitvoering	AS-i
------------------------	------

Omgevingsvariabelen

Omgevingstemperatuur [°C]	-25...60
Beschermklasse	IP 67

Toelatingen / testen

EMC	EN 50295
-----	----------

AS-i parameters

AS-i profiel	S-3.F				
AS-i I/O configuratie [hex]	3				
AS-i ID-code [hex]	F				
Bezetting van de databits	databit	D0	D1	D2	D3
	drukknop	2	1	-	-
	LED	-	-	2	1



AS-Interface verlichte drukknopmodule

Moduloberteil aktiv,

Mechanische eigenschappen	
Wijze van montage	AS-i communicatiepoort voor FC- of PG onderdelen
Materialen	PBT
Opmerkingen	
Opmerkingen	De drukknoppen (EAO bouwserie 84) zijn beschermd tegen onbedoelde aanraking.
	Behuizing en drukknoppen zijn te labelen.
Verpakkingseenheid	1 stuk
Elektrische aansluiting	
contact pinnen voor ondervoet module, FK / PG:	