


AS-Interface verlichte drukknopmodule

Moduloberteil aktiv,

Niet meer leverbaar artikel – naar het archief



- 1 Tag label houder
2 drukknop / LED blauw
3 drukknop / LED blauw



Elektrische eigenschappen

Voedingsspanning	[V]	26,5...31,6 DC
Stroomopname	[mA]	< 55

Uitgangen

Elektrische uitvoering	AS-i
------------------------	------

Omgevingsvariabelen

Omgevingstemperatuur	[°C]	-25...60
Beschermklasse		IP 67

Toelatingen / testen

EMC	EN 50295
-----	----------

AS-i parameters

AS-i profiel	S-3.F				
AS-i I/O configuratie	[hex]	3			
AS-i ID-code	[hex]	F			
Bezetting van de databits	databit	D0	D1	D2	D3
	drukknop	2	1	-	-
	LED	-	-	2	1

Mechanische eigenschappen

Wijze van montage	AS-i communicatiepoort voor FC- of PG onderdelen
Materialen	PBT



AS-Interface verlichte drukknopmodule

Moduloberteil aktiv,

Opmerkingen

Opmerkingen	De drukknoppen (EAO bouwserie 84) zijn beschermd tegen onbedoelde aanraking. Behuizing en drukknoppen zijn te labelen.
Verpakkingseenheid	1 stuk

Elektrische aansluiting

contact pinnen voor ondervoet module, FK / PG: