


AS-Interface AirBox

AirBox/1x2DI/2PO M12

Niet meer leverbaar artikel – naar het archief

Alternatief artikel: AC2027

Let op: het geselecteerde alternatieve artikel kan afwijkende technische eigenschappen hebben!



- 1 Slangaansluiting Ø 8 mm
2 Tag label houder



Elektrische eigenschappen

Voedingsspanning [V]	26,5...31,6 DC
Stroomopname [mA]	< 200
Watchdog geïntegreerd	ja

In- / uitgangen

Aantal in- en uitgangen	Aantal digitale ingangen: 2; Aantal pneumatische uitgangen: 2
-------------------------	---

Ingangen

Aantal digitale ingangen	2
Ingangsverdeling digitale ingangen	PNP
Sensor voedingsspanning van de ingangen	AS-i
Industriële voedingen [V]	20...30
Max. stroombelastbaarheid ingangen gezamenlijk [mA]	100
Ingangsstroom high [mA]	> 5
Ingangsstroom low [mA]	< 1,5
Schakelniveau High [V]	> 10
Kortsluitbestendige digitale ingangen	ja



AS-Interface AirBox

AirBox/1x2DI/2PO M12

Uitgangen						
Elektrische uitvoering	AS-i					
Aantal pneumatische uitgangen	2					
Omgevingsvariabelen						
Omgevingstemperatuur	[°C]	0...55				
Opmerking voor de omgevingstemperatuur		bij gebruik van droge gecompriëerde lucht: -25...55 °C				
Beschermklasse		IP 67				
Toelatingen / testen						
EMC		EN 50295				
AS-i parameters						
AS-i profiel		S-3.F				
AS-i I/O configuratie	[hex]	3				
AS-i ID-code	[hex]	F				
Bezetting van de databits		databit	D0	D1	D2	D3
		In- / uitgangen	I-1	I-2	O-3	O-4
Mechanische eigenschappen						
Wijze van montage		schroefmontage				
Materialen		PE				
Pneumatisch systeem		2 x 3/2-weg stuurventiel				
Bereik werkdruk	[bar]	2...8				
Bereik werkdruk	[MPa]	0,2...0,8				
Opmerking voor bereik werkdruk		incl. mogelijke drukpieken				
Luchthoeveelheid bij 6/5 bar	[l/min]	350				
Luchthoeveelheid bij 6/0 bar	[l/min]	550				
Persluchtconsistentie		gefilterd (5 µm); met olie (ISO-VG10) of zonder olie				
Slangkoppelingen		Legris LF 3000/8				
Afblaaselement		Afblaaslucht kan via een luchtleiding afgevoerd worden.				
Aanwijzen / bedienelementen						
Weergave		in bedrijf	LED, groen			
		functie	LED, geel			
Opmerkingen						
Opmerkingen		Let op de verwijzing naar de persucht en de EMC/ESD onder "downloads"				
Verpakkingseenheid		1 stuk				



AS-Interface AirBox

AirBox/1x2DI/2PO M12

Elektrische aansluiting

contact pinnen voor ondervoet module, FK / PG:

Connector: M12; codering: A

