


AS-Interface universele module

EEMS/Module/4DO/T/CCT

Niet meer leverbaar artikel – naar het archief

Alternatief artikel: AC2035

Let op: het geselecteerde alternatieve artikel kan afwijkende technische eigenschappen hebben!



1 Tag label houder



Elektrische eigenschappen

Voedingsspanning	[V]	26,5...31,6 DC
Stroomopname	[mA]	< 60
Stroombelasting gezamenlijk	[A]	4
Watchdog geïntegreerd		ja

In- / uitgangen

Aantal in- en uitgangen	Aantal digitale uitgangen: 4
-------------------------	------------------------------

Uitgangen

Elektrische uitvoering	AS-i
Aantal digitale uitgangen	4
Indeling	PNP
Spanningsbereik DC	[V] 24; (volgens PELV)
Stroombelasting per uitgang	[mA] 1000
Kortsluitvast	ja
Galvanisch ontkoppeld	ja

Omgevingsvariabelen

Omgevingstemperatuur	[°C] -25...60
Beschermklasse	IP 65



AS-Interface universele module

EEMS/Module/4DO/T/CCT

Toelatingen / testen						
EMC		EN 50295				
AS-i parameters						
AS-i profiel		S-8.0				
AS-i I/O configuratie [hex]		8				
AS-i ID-code [hex]		0				
Bezetting van de databits		databit	D0	D1	D2	D3
		Aanduiding	O-1	O-2	O-3	O-4
Ordenen van parameterbits		Parameterbit functie				
		P0	watchdog voor alle uitgangen	:	geactiveerd * /	gedeactiveerd
		P1	niet gebruikt			
		P2	niet gebruikt			
		P3	niet gebruikt			
Mechanische eigenschappen						
Wijze van montage		AS-i koppeling voor FC-E of PG-onderdelen				
Materialen		PA 6-GF30; 1.4305 (roestvast staal / 303)				
Aanwijzen / bedienelementen						
Weergave		in bedrijf			LED, groen	
		functie			LED, geel	
Opmerkingen						
Verpakkingseenheid		1 stuk				
Elektrische aansluiting						
kooiveerklem:						
contact pinnen voor ondervoet module, FK-E / PG:						