




AS-Interface universele module

EEMS/Module/4DI/4DO/T/CCT



1 Tag label houder



Toepassingsgebied	
Applicatie	veldmontage
Elektrische eigenschappen	
Voedingsspanning [V]	26,5...31,6 DC
Max. stroomopname uit AS-i [mA]	230
Stroombelasting gezamenlijk [A]	4
Watchdog geïntegreerd	ja
In- / uitgangen	
Aantal in- en uitgangen	Aantal digitale ingangen: 4; Aantal digitale uitgangen: 4
Ingangen	
Aantal digitale ingangen	4
Ingangsverdeling digitale ingangen	PNP
Sensor voedingsspanning van de ingangen	AS-i
Industriële voedingen [V]	20...30
Max. stroombelastbaarheid ingangen gezamenlijk [mA]	200
Ingangsstroom high [mA]	> 5
Ingangsstroom low [mA]	< 3
Schakelniveau High [V]	> 10
Kortsluitbestendige digitale ingangen	ja



AS-Interface universele module

EEMS/Module/4DI/4DO/T/CCT

Uitgangen					
Aantal digitale uitgangen	4				
Indeling	PNP				
Spanningsbereik DC [V]	24; (volgens PELV)				
Stroombelasting per uitgang [mA]	1000; (DC-12 / DC-13)				
Kortsluitvast	ja				
Galvanisch ontkoppeld	ja				
Actuatorvoeding van de uitgangen	AUX				
Omgevingsvariabelen					
Omgevingstemperatuur [°C]	-25...60				
Beschermklasse	IP 65				
Toelatingen / testen					
EMC	EN 50295				
AS-i parameters					
AS-i master profiel	M2; M3; M4				
AS-i profiel	S-7.F.F				
AS-i I/O configuratie [hex]	7				
AS-i ID-code [hex]	F.F				
Bezetting van de databits	databit	D0	D1	D2	D3
	bidirectioneel	I-1 / O-1	I-2 / O-2	I-3 / O-3	I-4 / O-4
Ordenen van parameterbits	Parameterbit functie				
	P0	watchdog voor alle uitgangen	:	geactiveerd * /	gedeactiveerd
	P1	niet gebruikt			
	P2	niet gebruikt			
	P3	niet gebruikt			
Mechanische eigenschappen					
Gewicht [g]	317				
Wijze van montage	AS-i koppeling voor FC-E of PG-onderdelen				
Materialen	PA 6-GF30; 1.4305 (roestvast staal / 303)				
Aanwijzen / bedienelementen					
Weergave	in bedrijf			LED, groen	
	functie			LED, geel	
Elektrische aansluiting					
Module aansluiting	Vlakkabels				
Opmerkingen					
Opmerkingen	Ingangen en uitgangen moeten galvanisch gescheiden zijn.				
Verpakkingseenheid	1 stuk				
Elektrische aansluiting					
kooiveerklem:					
contact pinnen voor ondervoet module, FK-E / PG:					