




AS-Interface module CompactLine

MoviswitchModule 2DI/2DO T M12

Niet meer leverbaar artikel – naar het archief

Alternatief artikel: AC5224

Let op: het geselecteerde alternatieve artikel kan afwijkende technische eigenschappen hebben!



- 1 Tag label houder
- 2 MOVISWITCH-Port I2/O3



Elektrische eigenschappen		
Voedingsspanning	[V]	26,5...31,6 DC
Stroomopname	[mA]	135
Stroombelasting gezamenlijk	[A]	0,09
Watchdog geïntegreerd		ja
In- / uitgangen		
Aantal in- en uitgangen		Aantal digitale ingangen: 2; Aantal digitale uitgangen: 2
Ingangen		
Aantal digitale ingangen		2
Ingangsverdeling digitale ingangen		PNP
Sensor voedingsspanning van de ingangen		AS-i
Industriële voedingen	[V]	20...30
Max. stroombelastbaarheid ingangen gezamenlijk	[mA]	90



AS-Interface module CompactLine

MoviswitchModule 2DI/2DO T M12

Ingangsstroom high	[mA]	> 5
Ingangsstroom low	[mA]	< 1,5
Schakelniveau High	[V]	> 10
Kortsluitbestendige digitale ingangen		ja

Uitgangen

Elektrische uitvoering		AS-i
Aantal digitale uitgangen		2
Stroombelasting per uitgang	[mA]	90
Kortsluitvast		ja
Galvanisch ontkoppeld		nee

Omgevingsvariabelen

Omgevingstemperatuur	[°C]	-25...85
Beschermklasse		IP 67

Toelatingen / testen

EMC	EN 50295	
-----	----------	--

AS-i parameters

AS-i profiel	S-3.F				
AS-i I/O configuratie	[hex]	3			
AS-i ID-code	[hex]	F			
AS-i certificaat	04201				
Bezetting van de databits	databit	D0	D1	D2	D3
	bus	IN1	IN2	IN2	OUT4
	pin	2+4	4	2	4

Mechanische eigenschappen

Wijze van montage	AS-i communicatiepoort voor FC- of PG onderdelen
Materialen	PBT

Aanwijzen / bedienelementen

Weergave	in bedrijf	LED, groen
	functie	LED, geel

Opmerkingen

Opmerkingen	Het bovenste moduledeel met de MOVISWITCH poort wordt gebruikt als een interface naar SEW aandrijvingen. De poort op aansluiting 2 beschikt over een gecombineerde uitgang en ingang om de motor aan of uit te schakelen terugmelding in geval van overbelasting Een additionele ingang op aansluitpin 1 en een uitgang op aansluitpin 4 kunnen ook gebruikt worden.
Verpakkingseenheid	1 stuk



AS-Interface module CompactLine

MoviswitchModule 2DI/2DO T M12

Elektrische aansluiting

contact pinnen voor ondervoet module, FK / PG:

Connector: M12; codering: A

Connector: M12; codering: A



1	voeding L+
2	schakeluitgang 3 vrijgave
3	voeding L- IN2 (IN2 / OUT 3)
4	data-ingang 2 bereid
Ingangen	
1	Sensorvoeding L+
2+4	data-ingang intern gebruikt
3	Sensorvoeding L-