




AS-Interface verlichte drukknopmodule

c2S-Module 2BI 2LO

Niet meer leverbaar artikel – naar het archief

Alternatief artikel: AC2396
Let op: het geselecteerde alternatieve artikel kan afwijkende technische eigenschappen hebben!



- 1 Tag label houder
- 2 LED
- 3 drukknop 2 / LED 2
- 4 drukknop 1 / LED 1



Toepassingsgebied		
Uitvoering		Verwisselbare kleurlabels
Applicatie		veldmontage
Elektrische eigenschappen		
Voedingsspanning	[V]	26,5...31,6 DC
Max. stroomopname uit AS-i	[mA]	55
Ingangen		
Sensor voedingsspanning van de ingangen		AS-i
Omgevingsvariabelen		
Omgevingstemperatuur	[°C]	-25...60
Opslagtemperatuur	[°C]	-40...85
Beschermklasse		IP 67
Toelatingen / testen		
EMC	EN 50295	



AS-Interface verlichte drukknopmodule

c2S-Module 2BI 2LO

AS-i parameters						
AS-i versie		2.1				
Uitgebreide adresseermodus		ja				
AS-i aaster profiel		M2; M3; M4				
AS-i profiel		S-B.A.E				
AS-i I/O configuratie [hex]		B				
AS-i ID-code [hex]		A.E				
AS-i certificaat		49201				
Bezetting van de databits		databit	D0	D1	D2	D3
		LED	1	2	-	-
		drukknop	-	-	1	2
Mechanische eigenschappen						
Gewicht [g]		104				
Wijze van montage		AS-i communicatiepoort voor FC- of PG onderdelen				
Materialen		PBT				
Aanwijzen / bedienelementen						
Weergave		in bedrijf		LED, groen		
		fouten		LED, rood		
		drukknop		2 x LED, wit		
Toebehoren						
Leveringsomvang		cover support: 2				
		Gekleurde afdekkappen: 2, rood				
		2, groen				
		2, geel				
		2, blauw				
		2, wit				
Opmerkingen						
Opmerkingen		De drukknoppen (EAO bouwserie 84) zijn beschermd tegen onbedoelde aanraking.				
		Behuizing en drukknoppen zijn te labelen.				
Verpakkingseenheid		1 stuk				
Elektrische aansluiting						
contact pinnen voor ondervoet module, FK / PG:						