




AS-Interface verlichte drukknopmodule

EMS-Module 2BI 2LO

Niet meer leverbaar artikel – naar het archief

Alternatief artikel: AC2398
Let op: het geselecteerde alternatieve artikel kan afwijkende technische eigenschappen hebben!



- 1 Tag label houder
- 2 LED
- 3 drukknop 2 maakcontact / groen
- 4 drukknop 1 verbreekcontact / rood



Toepassingsgebied		
Applicatie	veldmontage	
Elektrische eigenschappen		
Voedingsspanning	[V]	26,5...31,6 DC
Max. stroomopname uit AS-i	[mA]	55
Ingangen		
Sensor voedingsspanning van de ingangen	AS-i	
Omgevingsvariabelen		
Omgevingstemperatuur	[°C]	-25...60
Opslagtemperatuur	[°C]	-40...85
Beschermklasse	IP 67	
Toelatingen / testen		
EMC	EN 50295	
AS-i parameters		
AS-i versie	2.1	



AS-Interface verlichte drukknopmodule

EMS-Module 2BI 2LO

Uitgebreide adresseermodus	ja				
AS-i aaster profiel	M2; M3; M4				
AS-i profiel	S-B.A.E				
AS-i I/O configuratie [hex]	B				
AS-i ID-code [hex]	A.E				
AS-i certificaat	49203				
Bezetting van de databits	databit	D0	D1	D2	D3
	LED	1	2	-	-
	drukknop	-	-	1	2

Mechanische eigenschappen

Gewicht [g]	97				
Wijze van montage	AS-i communicatiepoort voor FC- of PG onderdelen				
Materialen	PBT				

Aanwijzen / bedienelementen

Weergave	in bedrijf	LED, groen
	fouten	LED, rood

Toebehoren

Toebehoren (optioneel)	Drukknopcover-verwijderaar:, E70206
------------------------	-------------------------------------

Opmerkingen

Opmerkingen	De drukknoppen (EAO bouwserie 84) zijn beschermd tegen onbedoelde aanraking.
	Behuizing en drukknoppen zijn te labelen.
Verpakkingseenheid	1 stuk

Elektrische aansluiting

contact pinnen voor ondervoet module, FK / PG: