




AS-Interface schakelkastmodule

Modul aktiv, 4E 200mA/4AT PNP

Niet meer leverbaar artikel – naar het archief



Elektrische eigenschappen		
Voedingsspanning	[V]	26,5...31,6 DC
Stroomopname	[mA]	< 235
Stroombelasting gezamenlijk	[A]	4
Watchdog geïntegreerd		ja
In- / uitgangen		
Aantal in- en uitgangen		Aantal digitale ingangen: 4; Aantal digitale uitgangen: 4
Ingangen		
Aantal digitale ingangen		4; (bidirectioneel)
Ingangsverdeling digitale ingangen		PNP
Sensor voedingsspanning van de ingangen		AS-i
Industriële voedingen	[V]	20...30
Max. stroombelastbaarheid ingangen gezamenlijk	[mA]	200
Ingangsstroom high	[mA]	> 5
Ingangsstroom low	[mA]	< 1,5
Schakelniveau High	[V]	> 10
Kortsluitbestendige digitale ingangen		ja
Uitgangen		
Elektrische uitvoering		AS-i



AS-Interface schakelkastmodule

Modul aktiv, 4E 200mA/4AT PNP

Aantal digitale uitgangen	4
Indeling	PNP
Spanningsbereik DC [V]	10...30; (volgens PELV)
Stroombelasting per uitgang [mA]	1000
Kortsluitvast	ja
Galvanisch ontkoppeld	ja

Omgevingsvariabelen

Omgevingstemperatuur [°C]	-25...80
Beschermklasse	IP 00; IP 20

Toelatingen / testen

EMC	EN 50295
-----	----------

AS-i parameters

AS-i profiel	S-7.0
AS-i I/O configuratie [hex]	7
AS-i ID-code [hex]	0
AS-i certificaat	05001

Mechanische eigenschappen

Wijze van montage	DIN-rail montage
Materialen	PA (polyamide); PVC

Aanwijzen / bedienelementen

Weergave	schakelstatus	LED, geel
	in bedrijf	LED, groen

Opmerkingen

Verpakkingseenheid	1 stuk
--------------------	--------

Elektrische aansluiting

schroefklemmen:

Aansluiting

