


AS-Interface schakelkastmodule

Modul aktiv, 4E 200mA/4AT PNP

Niet meer leverbaar artikel – naar het archief

Alternatief artikel: AC2257

Let op: het geselecteerde alternatieve artikel kan afwijkende technische eigenschappen hebben!



1 adresseerbus



Elektrische eigenschappen

Voedingsspanning	[V]	26,5...31,6 DC
Stroomopname	[mA]	< 235
Stroombelasting gezamenlijk	[A]	6
Watchdog geïntegreerd		ja

In- / uitgangen

Aantal in- en uitgangen	Aantal digitale ingangen: 4; Aantal digitale uitgangen: 4
-------------------------	---

Ingangen

Aantal digitale ingangen	4; (bidirectioneel)
Ingangsverdeling digitale ingangen	PNP
Sensor voedingsspanning van de ingangen	AS-i
Industriële voedingen [V]	20...30
Max. stroombelastbaarheid ingangen gezamenlijk [mA]	200
Ingangsstroom high [mA]	> 5
Ingangsstroom low [mA]	< 1,5
Schakelniveau High [V]	> 10
Kortsluitbestendige digitale ingangen	ja



AS-Interface schakelkastmodule

Modul aktiv, 4E 200mA/4AT PNP

Uitgangen		
Elektrische uitvoering	AS-i	
Aantal digitale uitgangen	4	
Indeling	PNP	
Spanningsbereik DC [V]	10...30; (volgens PELV)	
Stroombelasting per uitgang [mA]	2000	
Kortsluitvast	ja	
Galvanisch ontkoppeld	ja	
Omgevingsvariabelen		
Omgevingstemperatuur [°C]	-25...80	
Beschermklasse	IP 20	
Toelatingen / testen		
EMC	EN 50295	
AS-i parameters		
AS-i profiel	S-7.0	
AS-i I/O configuratie [hex]	7	
AS-i ID-code [hex]	0	
AS-i certificaat	05001	
Mechanische eigenschappen		
Wijze van montage	DIN-rail montage	
Materialen	PA (polyamide); PVC	
Aanwijzen / bedienelementen		
Weergave	schakelstatus	LED, geel
	in bedrijf	LED, groen
Opmerkingen		
Verpakkingseenheid	1 stuk	
Elektrische aansluiting		
Aansluiting		

