


AS-Interface repeater

SmartLine25 AS-i Repeater

Niet meer leverbaar artikel – naar het archief



1 COMBICON stekker met schroefklemmen optioneel



Toepassingsgebied

Applicatie	Verlenging van het AS-i netwerk van 100 m
------------	---

Elektrische eigenschappen

Nominale spanning DC [V]	26,5...31,6
--------------------------	-------------

Max. stroomopname uit AS-i [mA]	2
---------------------------------	---

Onderspanningsbewaking	nee
------------------------	-----

Uitgangen

Elektrische uitvoering	AS-i
------------------------	------

Galvanisch ontkoppeld	ja
-----------------------	----

Omgevingsvariabelen

Omgevingstemperatuur [°C]	0...55
---------------------------	--------

Beschermklasse	IP 20
----------------	-------

Toelatingen / testen

EMC	EN 50295
-----	----------

Mechanische eigenschappen

Behuizing	DIN-rail montage
-----------	------------------

Materialen	PA 6.6
------------	--------

Aanwijzen / bedienelementen

Weergave	in bedrijf	2 x LED, groen
	kortsluiting	2 x LED, rood

AC2215



AS-Interface repeater

SmartLine25 AS-i Repeater

Opmerkingen	
Opmerkingen	AS-i ekstender optager ingen slaveadresse.
	Het totaal aantal van slaves per masterstreng blijft onveranderd.
	Geen parametring nodig.
Verpakkingseenheid	1 stuk
Elektrische aansluiting	
Aansluiting	
	
A1+	AS-i + streng 1
A1-	AS-i - streng 1
A2+	AS-i + streng 2
A2-	AS-i - streng 2