



AS-Interface klepstandsensoren voor pneumatische aandrijvingen

ASI-MODUL T4 AKTIV 2X2E M12

Niet meer leverbaar artikel – naar het archief

No scale drawing available



Producteigenschappen

Schakelafstand	[mm]	4
----------------	------	---

Elektrische eigenschappen

Voedingsspanning	[V]	26,5...31,6 DC
------------------	-----	----------------

Stroomopname	[mA]	< 140
--------------	------	-------

Bereik

Schakelafstand	[mm]	4
----------------	------	---

Omgevingsvariabelen

Omgevingstemperatuur	[°C]	-20...70
----------------------	------	----------

Beschermklasse		IP 67
----------------	--	-------

Toelatingen / testen

EMC	EN 50081-1	
	EN 61000-6-2	

AS-i parameters

AS-i I/O configuratie	[hex]	7
-----------------------	-------	---

AS-i ID-code	[hex]	F
--------------	-------	---

AS-i certificaat	15101
------------------	-------

Bezetting van de databits	Aanduiding	Sensor 1	Sensor 2	Dateneingang I1 (Pin 4)	Dateneingang I2 (Pin 2)
---------------------------	------------	----------	----------	----------------------------	----------------------------

Mechanische eigenschappen

Materialen	PBT; PC
------------	---------

Aanwijzen / bedienelementen

Weergave	in bedrijf	1 x LED, groen
	functie	1 x LED, rood

**AS-Interface klepstandsensoren voor pneumatische aandrijvingen**

ASI-MODUL T4 AKTIV 2X2E M12


Opmerkingen

Verpakkingseenheid

1 stuk

Elektrische aansluiting - bus

Connector: 1 x M12; codering: A; Behuizing: roestvast staal

**Aansluiting****Elektrischer Anschluss**

1	AS-i+
3	AS-i -

Elektrische aansluiting - stekker

Connector: 1 x M12; codering: A; Behuizing: roestvast staal

**Eingänge**

1	Sensorversorgung L+
2	Dateneingang 2 databit D3
3	Sensorversorgung L-
4	Dateneingang 1 databit D4