


AS-Interface klepstandsensoren voor pneumatische aandrijvingen

DUAL SENSOR T4 2SI M12

Niet meer leverbaar artikel – naar het archief

Alternatief artikel: AC2315

Let op: het geselecteerde alternatieve artikel kan afwijkende technische eigenschappen hebben!



1 sensor 1
2 sensor 2



Producteigenschappen

Schakelafstand	[mm]	4
Afmetingen	[mm]	55 x 60 x 35

Elektrische eigenschappen

Voedingsspanning	[V]	26,5...31,6 DC
------------------	-----	----------------

Bereik

Schakelafstand	[mm]	4
----------------	------	---

Omgevingsvariabelen

Omgevingstemperatuur	[°C]	-20...70
Beschermklasse		IP 67

AS-i parameters

AS-i I/O configuratie	[hex]	7
-----------------------	-------	---



AS-Interface klepstandsensor voor pneumatische aandrijvingen

DUAL SENSOR T4 2SI M12

AS-i ID-code	[hex]	F
AS-i certificaat		15102

Mechanische eigenschappen

Inbouwwijze		niet-bondig in te bouwen
Afmetingen	[mm]	55 x 60 x 35
Materialen		PBT

Aanwijzen / bedienelementen


Weergave	schakelstatus	2 x LED, geel
----------	---------------	---------------

Opmerkingen

Verpakkingseenheid		1 stuk
--------------------	--	--------

Elektrische aansluiting - stekker

Connector: 1 x M12; codering: A; Vergrendeling: 1.4305 (roestvast staal / 303)



Aansluiting

