


AS-Interface verlichte drukknopmodule

Push-button modul 8I/8O

Niet meer leverbaar artikel – naar het archief

Alternatief artikel: AC2351

Let op: het geselecteerde alternatieve artikel kan afwijkende technische eigenschappen hebben!



Elektrische eigenschappen

Voedingsspanning	[V]	26,5...31,6 DC
Stroomopname	[mA]	< 150
Ompoolbeveiligd		ja

Uitgangen

Elektrische uitvoering	AS-i
------------------------	------

Omgevingsvariabelen

Omgevingstemperatuur	[°C]	0...60
Beschermklasse		IP 00

Toelatingen / testen

EMC	EN 50295
-----	----------



AS-Interface verlichte drukknopmodule

Push-button modul 8I/8O

AS-i parameters	
AS-i profiel	S-7.F
AS-i I/O configuratie [hex]	7
AS-i ID-code [hex]	F
AS-i certificaat	14401
Mechanische eigenschappen	
Materialen	frontplaat: aluminium
Toebehoren	
Toebehoren (optioneel)	Drukknopcover-verwijderaar:, E70206
Opmerkingen	
Opmerkingen	De drukknoppen (EAO bouwserie 84) zijn beschermd tegen onbedoelde aanraking.
	Behuizing en drukknoppen zijn te labelen.
Verpakkingseenheid	1 stuk
Elektrische aansluiting	
COMBICON:	