


AC2380



AS-Interface verlichte drukknopmodule

AS-i Module 2BI 2LO WT/BL IP69K



Toepassingsgebied

Applicatie veldmontage; Hygiënische en natte gebieden in de levensmiddelenindustrie

Elektrische eigenschappen

Voedingsspanning [V]	26,5...31,6 DC
Max. stroomopname uit AS-i [mA]	80

Ingangen

Sensor voedingsspanning van de ingangen	AS-i
---	------

Uitgangen

Elektrische uitvoering	AS-i
------------------------	------

Omgevingsvariabelen

Omgevingstemperatuur [°C]	-25...70
Opslagtemperatuur [°C]	-40...80
Beschermklasse	IP 67; IP 68; IP 69K

Toelatingen / testen

EMC	EN 61000-6-2
	EN 62026-2

AS-i parameters

AS-i versie	2.11; 3.0
-------------	-----------



AS-Interface verlichte drukknopmodule

AS-i Module 2BI 2LO WT/BL IP69K

Uitgebreide adresseermodus	ja				
AS-i master profiel	M2; M3; M4				
AS-i profiel	S-B.A.E				
AS-i I/O configuratie [hex]	B				
AS-i ID-code [hex]	A.E				
AS-i certificaat	135301				
Bezetting van de databits	databit	D0	D1	D2	D3
	LED 1 blauw	DO-0	-	-	-
	LED 2 wit	-	DO-1	-	-
	drukknop 1	-	-	DI-2 (NO)	-
	drukknop 2	-	-	-	DI-3 (NO)

Mechanische eigenschappen

Gewicht [g]	275,6				
Wijze van montage	schroefmontage				
Afmetingen [mm]	118 x 50 x 47				
Materialen	roestvast staal				

Aanwijzen / bedienelementen

Weergave	in bedrijf	LED, groen
	fouten	LED, rood
Bedienelementen	2	vrij programmeerbare funktiedrukknoppen met achtergrondbelichting


Elektrische aansluiting

Module aansluiting	M12
--------------------	-----

Opmerkingen

Opmerkingen	De knoppen (RAFI familie RAFIX22) bieden bescherming tegen onbedoeld contact.
Verpakkingseenheid	1 stuk

Elektrische aansluiting



1	AS-i +
3	AS-i -