




AS-Interface verlichte drukknopmodule

AS-i Module 2BI 2LO RD/GR



- 1 LED
- 2 drukknop 2 / LED 2
- 3 drukknop 1 / LED 1
- 4 Tag label houder



| Toepassingsgebied                       |              |                |
|-----------------------------------------|--------------|----------------|
| Applicatie                              | veldmontage  |                |
| Elektrische eigenschappen               |              |                |
| Voedingsspanning                        | [V]          | 26,5...31,6 DC |
| Max. stroomopname uit AS-i              | [mA]         | 55             |
| Ingangen                                |              |                |
| Sensor voedingsspanning van de ingangen | AS-i         |                |
| Omgevingsvariabelen                     |              |                |
| Omgevingstemperatuur                    | [°C]         | -25...60       |
| Opslagtemperatuur                       | [°C]         | -40...85       |
| Beschermklasse                          | IP 67        |                |
| Toelatingen / testen                    |              |                |
| EMC                                     | EN 61000-6-2 |                |
|                                         | EN 62026-2   |                |
| AS-i parameters                         |              |                |
| AS-i versie                             | 2.11; 3.0    |                |
| Uitgebreide adresseermodus              | ja           |                |
| AS-i master profiel                     | M2; M3; M4   |                |
| AS-i profiel                            | S-7.A.E      |                |



AS-Interface verlichte drukknopmodule

AS-i Module 2BI 2LO RD/GR

|                           |            |        |      |    |    |
|---------------------------|------------|--------|------|----|----|
| AS-i I/O configuratie     | [hex]      | 7      |      |    |    |
| AS-i ID-code              | [hex]      | A.E    |      |    |    |
| AS-i certificaat          |            | 133801 |      |    |    |
| Bezetting van de databits | databit    | D0     | D1   | D2 | D3 |
|                           | LED 1      | DO-0   | -    | -  | -  |
|                           | LED 2      | -      | DO-1 | -  | -  |
|                           | drukknop 1 | DI-0   | -    | -  | -  |
|                           | drukknop 2 | -      | DI-1 | -  | -  |

Mechanische eigenschappen

|                   |      |                  |  |  |  |
|-------------------|------|------------------|--|--|--|
| Gewicht           | [g]  | 133              |  |  |  |
| Wijze van montage |      | DIN-rail montage |  |  |  |
| Afmetingen        | [mm] | 89,6 x 46 x 45   |  |  |  |
| Materialen        |      | PA (polyamide)   |  |  |  |

Aanwijzen / bedienelementen

|                 |            |                                                                   |
|-----------------|------------|-------------------------------------------------------------------|
| Weergave        | in bedrijf | LED, groen                                                        |
|                 | fouten     | LED, rood                                                         |
| Bedienelementen | 2          | vrij programmeerbare funktiedrukknoppen met achtergrondbelichting |

Elektrische aansluiting

|                    |     |
|--------------------|-----|
| Module aansluiting | M12 |
|--------------------|-----|

Opmerkingen

|                    |        |
|--------------------|--------|
| Verpakkingseenheid | 1 stuk |
|--------------------|--------|

Elektrische aansluiting



|   |        |
|---|--------|
| 1 | AS-i + |
| 3 | AS-i - |