




AS-Interface verlichte drukknopmodule

AS-i Module 2BI 2LO WT/WT



- 1 LED
- 2 drukknop 2 / LED 2
- 3 drukknop 1 / LED 1
- 4 Tag label houder



Toepassingsgebied		
Uitvoering		Verwisselbare kleurlabels
Applicatie		veldmontage
Elektrische eigenschappen		
Voedingsspanning	[V]	26,5...31,6 DC
Max. stroomopname uit AS-i	[mA]	55
Ingangen		
Sensor voedingsspanning van de ingangen		AS-i
Omgevingsvariabelen		
Omgevingstemperatuur	[°C]	-25...60
Opslagtemperatuur	[°C]	-40...85
Beschermklasse		IP 67
Toelatingen / testen		
EMC	EN 61000-6-2	
	EN 62026-2	
AS-i parameters		
AS-i versie		2.11; 3.0
Uitgebreide adresseermodus		ja
AS-i master profiel		M2; M3; M4



AS-Interface verlichte drukknopmodule

AS-i Module 2BI 2LO WT/WT

AS-i profiel	S-B.A.E				
AS-i I/O configuratie [hex]	B				
AS-i ID-code [hex]	A.E				
AS-i certificaat	134701				
Bezetting van de databits	databit	D0	D1	D2	D3
	LED	1	2	-	-
	drukknop	-	-	1	2

Mechanische eigenschappen

Gewicht [g]	137,6				
Wijze van montage	DIN-rail montage				
Afmetingen [mm]	89,6 x 46 x 45				
Materialen	PA (polyamide)				

Aanwijzen / bedienelementen

Weergave	in bedrijf	LED, groen
	fouten	LED, rood
Bedienelementen	2	vrij programmeerbare funktiedrukknoppen met achtergrondbelichting

Elektrische aansluiting

Module aansluiting	M12
--------------------	-----


Toebehoren

Leveringsomvang	cover support: 2				
	Gekleurde afdekcapen: 2, rood				
	2, groen				
	2, geel				
	2, blauw				
	2, wit				
	Montageadapter: 1				

Opmerkingen

Opmerkingen	De drukknoppen (EAO bouwserie 84) zijn beschermd tegen onbedoelde aanraking.				
	Behuizing en drukknoppen zijn te labelen.				
Verpakkingseenheid	1 stuk				

Elektrische aansluiting

					
1	AS-i +				
3	AS-i -				