




Ondervoet voor AS-Interface module

EEMS-Base FC Addressing socket



- 1 contactpen
- 2 Tag label houder
- 3 adresseerbus



Elektrische eigenschappen		
Voedingsspanning	[V]	26,5...31,6 DC
Extra voeding	[V]	24 DC
Uitgangen		
Elektrische uitvoering		AS-i
Contactbelasting		< 2 A
Omgevingsvariabelen		
Omgevingstemperatuur	[°C]	-25...85
Beschermklasse		IP 67; (afhankelijk van de toegepaste bovenmodule: IP 20 / IP 65 / IP 67)
AS-i parameters		
AS-i adressering		adresseerbus
Mechanische eigenschappen		
Gewicht	[g]	61
Wijze van montage		Rail- en wandmontage
Afmetingen	[mm]	45 x 80 x 20
Materialen		PBT
Opmerkingen		
Verpakkingseenheid		1 stuk
Elektrische aansluiting		
contact pinnen in bovendee module:		
snelmontagetechniek voor AS-i vlaklabel:		