


Ondervoet voor AS-Interface module

EMS-Base FC Addr.-socket V2A

Niet meer leverbaar artikel – naar het archief

Alternatief artikel: AC5014

Let op: het geselecteerde alternatieve artikel kan afwijkende technische eigenschappen hebben!



- 1 contactpen
- 2 Tag label houder
- 3 adresseerbus



Elektrische eigenschappen

Voedingsspanning	[V]	26,5...31,6 DC
------------------	-----	----------------

Uitgangen

Elektrische uitvoering	AS-i
Contactbelasting	< 2 A

Omgevingsvariabelen

Omgevingstemperatuur	[°C]	-25...85
Beschermklasse	IP 67; (afhankelijk van de toegepaste bovenmodule: IP 20 / IP 65 / IP 67)	

AS-i parameters

AS-i adressering	adresseerbus
------------------	--------------

Mechanische eigenschappen

Wijze van montage	Rail- en wandmontage	
Afmetingen	[mm]	45 x 80 x 20
Materialen	PBT; 1.4305 (roestvast staal / 303)	

Opmerkingen

Verpakkingseenheid	1 stuk
--------------------	--------



Ondervoet voor AS-Interface module

EMS-Base FC Addr.-socket V2A

Elektrische aansluiting

contact pinnen in bovendeel module:

snelmontageteknik voor AS-i vlakkabel: