


Ondervoet voor AS-Interface module

EEMS-Base FC

Niet meer leverbaar artikel – naar het archief

Alternatief artikel: AC5003

Let op: het geselecteerde alternatieve artikel kan afwijkende technische eigenschappen hebben!



1 massadraad

Elektrische eigenschappen

Voedingsspanning	[V]	26,5...31,6 DC
Extra voeding	[V]	24 DC

Uitgangen

Elektrische uitvoering	AS-i
Contactbelasting	< 2 A

Omgevingsvariabelen

Omgevingstemperatuur	[°C]	-25...85
Beschermklasse	IP 67; (afhankelijk van de toegepaste bovenmodule: IP 20 / IP 65 / IP 67)	

Mechanische eigenschappen

Wijze van montage		Rail- en wandmontage
Afmetingen	[mm]	45 x 80 x 20
Materialen		PBT

Opmerkingen

Opmerkingen	aanbevolen mof voor massadraad: A 2,8 x 0,5 DIN 46247 Onderste montagemodule kan gebruikt worden met de bovendelen waar pin 5 of de M12 aansluitbus is verbonden met de functionele aarde (FE).	
-------------	--	--

Verpakkingseenheid	1 stuk
--------------------	--------

Elektrische aansluiting

contact pinnen in bovendee module:

AC5021



Ondervoet voor AS-Interface module

EEMS-Base FC

snelmontagetechniek voor AS-i vlakkabel:
