


Ondervoet voor AS-Interface module

EMS-BASE RC ST SET



1 vergrendeling

Elektrische eigenschappen

Voedingsspanning	[V]	26,5...31,6 DC
------------------	-----	----------------

Uitgangen

Elektrische uitvoering	AS-i
Contactbelasting	< 4 A

Omgevingsvariabelen

Omgevingstemperatuur	[°C]	-25...85
Beschermklasse		IP 65

Mechanische eigenschappen

Gewicht	[g]	115,2
Wijze van montage		Rail- en wandmontage
Materialen		PBT

Toebehoren

Leveringsomvang	vlakkabelafdichting: 2, NBR kabeldoorvoer: 3 Afsluitdoppen: 3 zeskant moeren: 4
Toebehoren (optioneel)	kap:, voor AS-i module, AC3000 schroefklemverbinding:, AC5007

Opmerkingen

Opmerkingen	met 4 kabelingangen M20 voor het realiseren van kruizingen
Verpakkingseenheid	1 stuk

AC5031



Ondervoet voor AS-Interface module

EMS-BASE RC ST SET

Elektrische aansluiting

schroefklemmen: ...2,5 mm²