


Ondervoet voor AS-Interface module

EMS-BASE RC ST



1 vergrendeling

Elektrische eigenschappen

Voedingsspanning	[V]	26,5...31,6 DC
------------------	-----	----------------

Uitgangen

Elektrische uitvoering	AS-i
Contactbelasting	< 4 A

Omgevingsvariabelen

Omgevingstemperatuur	[°C]	-25...85
Beschermklasse		IP 65

Mechanische eigenschappen

Gewicht	[g]	70,5
Wijze van montage		Rail- en wandmontage
Afmetingen	[mm]	45 x 82,5 x 33
Materialen		PBT

Toebehoren

Toebehoren (optioneel)	kap:, voor AS-i module, AC3000 schroefklemverbinding:, AC5007
------------------------	--

Opmerkingen

Opmerkingen	met 4 kabelingen M20 voor het realiseren van kruizingen Voor montage op een DIN-rail de kleminrichting met een geschikt gereedschap (b.v. een schroevendraaier) naar beneden drukken.
Verpakkingseenheid	1 stuk

AC5101



Ondervoet voor AS-Interface module

EMS-BASE RC ST

Elektrische aansluiting

schroefklemmen: ...2,5 mm²