




AS-Interface module ClassicLine met
snelmontagetechniek

ClassicLine 4SB IP67



Toepassingsgebied		
Applicatie	veldmontage	
Elektrische eigenschappen		
Voedingsspanning	[V]	26,5...31,6 DC; ("supply class 2" volgens cULus)
Stroombelasting per module / steekplaats	[A]	2; (AS-i: 2; AUX: 2)
Extra voeding	[V]	15...30 DC; (AUX ; "supply class 2" volgens cULus)
Omgevingsvariabelen		
Omgevingstemperatuur	[°C]	-25...70
Beschermklasse		IP 67
Toelatingen / testen		
EMC	EN 50295	
	IEC 61000-6-2	
MTTF	[jaren]	10284
Mechanische eigenschappen		
Gewicht	[g]	152,5
Wijze van montage		AS-i vlakkabel direct aansluitbaar
Afmetingen	[mm]	103 x 45 x 44,7
Materialen		PA (polyamide); doordringcontacten: CuSn6 vernikkeld en verzinkt
Elektrische aansluiting		
Module aansluiting		Vlakkabels
Toebehoren		
Leveringsomvang		onderste deel

**AS-Interface module ClassicLine met
snelmontagetechniek**

ClassicLine 4SB IP67

Toebehoren (optioneel)

Beschermkapje: M12, E73004

Opmerkingen


Verpakkingseenheid

1 stuk

Elektrische aansluiting

snelmontagetechniek voor AS-i vlakkabel: ; oriëntatie in drie verschillende posities mogelijk

Connector: M12; codering: A



1	AS-i +
2	externe spanning -
3	AS-i -
4	externe spanning +