



AS-Interface module ClassicLine met
snelmontagetechniek

ClassicLine 2 x (1 DI/1 DO)



Toepassingsgebied	
Applicatie	veldmontage
Elektrische eigenschappen	
Voedingsspanning [V]	26,5...31,6 DC; ("supply class 2" volgens cULus)
Max. stroomopname uit AS-i [mA]	250
Stroombelasting gezamenlijk [A]	0,2
Watchdog geïntegreerd	ja
In- / uitgangen	
Aantal in- en uitgangen	Aantal digitale ingangen: 2; Aantal digitale uitgangen: 2
Ingangen	
Aantal digitale ingangen	2
Ingangsverdeling digitale ingangen	PNP
Sensor voedingsspanning van de ingangen	AS-i
Industriële voedingen [V]	18...30; (DC)
Max. stroombelastbaarheid ingangen gezamenlijk [mA]	200; (Totale stroombelasting voor alle in- en uitgangen: 200 mA)
Ingangsstroom high [mA]	6...10
Ingangsstroom low [mA]	0...2
Schakelniveau High [V]	> 11
Kortsluitbestendige digitale ingangen	ja



AS-Interface module ClassicLine met snelmontagetechniek

ClassicLine 2 x (1 DI/1 DO)

Uitgangen					
Aantal digitale uitgangen	2				
Spanningsbereik DC [V]	18...30				
Stroombelasting per uitgang [mA]	200; (Totale stroombelasting voor alle in- en uitgangen: 200 mA)				
Kortsluitvast	ja				
Galvanisch ontkoppeld	nee				
Actuatorvoeding van de uitgangen	AS-i				
Omgevingsvariabelen					
Omgevingstemperatuur [°C]	-25...70				
Beschermklasse	IP 67				
Toelatingen / testen					
EMC	EN 50295				
	IEC 61000-6-2				
AS-i parameters					
AS-i versie	2.11; 3.0				
AS-i adressering	adresseerbus				
Uitgebreide adresseermodus	ja				
AS-i aaster profiel	M2; M3; M4				
AS-i profiel	S-B.A.E				
AS-i I/O configuratie [hex]	B				
AS-i ID-code [hex]	A.E				
Bezetting van de databits	databit	D0	D1	D2	D3
	ingang	-	-	I-3	I-4
	bus	-	-	I-3/O-1	I-4/O-2
	pin	-	-	4	4
	Uitgang	O-1 ; O-1	O-2 ; O-2	-	-
	bus	I-3/O-1 ; O-1	I-4/O-2 ; O-2	-	-
	pin	2 ; 4	2 ; 4	-	-
Mechanische eigenschappen					
Gewicht [g]	156,4				
Materialen	PA (polyamide); doordringcontacten: CuSn6 vernikkeld en verzinkt				
Aanwijzen / bedienelementen					
Weergave	in bedrijf			LED, groen	
	fouten			LED, rood	
	functie			LED, geel	
Elektrische aansluiting					
Module aansluiting	Vlakkabels				
Toebehoren					
Leveringsomvang	onderste deel				
Toebehoren (optioneel)	Beschermkapje: M12, E73004				
Opmerkingen					
Verpakkingseenheid	1 stuk				



AS-Interface module ClassicLine met
snelmontagetechniek

ClassicLine 2 x (1 DI/1 DO)


Elektrische aansluiting

snelmontagetechniek voor AS-i vlakkabel: ; oriëntatie in drie verschillende posities mogelijk

	Uitgangen
	bus O-1
1	niet in gebruik
2	niet in gebruik
3	Spanning L-
4	schakeluitgang 1
5	niet in gebruik
	bus O-2
1	niet in gebruik
2	niet in gebruik
3	Spanning L-
4	schakeluitgang 2
5	niet in gebruik

Elektrische aansluiting - In- / uitgangen

Aansluiting



Connector: M12

	ingang / Uitgang
	bus I-3/O-1
1	Sensorvoeding L+
2	schakeluitgang 1
3	Sensorvoeding L- / Uitgang -
4	data-ingang 3
5	niet in gebruik
	bus I-4/O-2
1	Sensorvoeding L+
2	schakeluitgang 2
3	Sensorvoeding L- / Uitgang -
4	data-ingang 4
5	niet in gebruik