




AS-Interface module ClassicLine met
snelmontagetechniek

ClassicLine 4DI IP67



Toepassingsgebied		
Applicatie	veldmontage	
Elektrische eigenschappen		
Voedingsspanning	[V]	26,5...31,6 DC; ("supply class 2" volgens cULus)
Max. stroomopname uit AS-i	[mA]	250
In- / uitgangen		
Aantal in- en uitgangen	Aantal digitale ingangen: 4	
Ingangen		
Aantal digitale ingangen	4	
Ingangsverdeling digitale ingangen	PNP	
Sensor voedingsspanning van de ingangen	AS-i	
Industriële voedingen	[V]	18...30; (via vlakkabel)
Max. stroombelastbaarheid ingangen gezamenlijk	[mA]	200
Ingangsstroom high	[mA]	6...10
Ingangsstroom low	[mA]	0...2
Schakelniveau High	[V]	> 11
Kortsluitbestendige digitale ingangen	ja	
Omgevingsvariabelen		
Omgevingstemperatuur	[°C]	-25...70
Beschermklasse	IP 67	



AS-Interface module ClassicLine met snelmontagetechniek

ClassicLine 4DI IP67

Toelatingen / testen						
EMC		EN 50295				
		IEC 61000-6-2				
MTTF [jaren]		404				
AS-i parameters						
AS-i versie		2.11; 3.0				
AS-i adressering		adresseerbus				
Uitgebreide adresseermodus		nee				
AS-i aaster profiel		M2; M3; M4				
AS-i profiel		S-0.0.E				
AS-i I/O configuratie [hex]		0				
AS-i ID-code [hex]		0.E				
Bezetting van de databits		databit	D0	D1	D2	D3
		ingang	1	2	3	4
		bus	I-1	I-2	I-3	I-4
		pin	2+4	2+4	2+4	2+4
Mechanische eigenschappen						
Gewicht [g]		155,1				
Wijze van montage		AS-i vlakkabel direct aansluitbaar				
Materialen		PA (polyamide); doordringcontacten: CuSn6 vernikkeld en verzinkt				
Aanwijzen / bedienelementen						
Weergave		in bedrijf		LED, groen		
		fouten		LED, rood		
		functie		LED, geel		
Elektrische aansluiting						
Module aansluiting		Vlakkabels				
Toebehoren						
Leveringsomvang		onderste deel				
Toebehoren (optioneel)		Adresseerkabel:, E70213				
		Beschermkapje: M12, E73004				
Opmerkingen						
Opmerkingen		Maak alleen gebruik van de adresseerkabel E70213.				
		Adresseerkabel van andere leveranciers niet gebruiken.				
		Kortsluitingen of niet te repareren vervorming van de adresseerconnector zijn niet uit te sluiten.				
		Geen van de volgende aansluitingen mogen met een extern potentiaal worden verbonden:				
		I-, I+, I1, I2, I3, I4				
		De aansluitingen zijn galvanisch verbonden met de AS-i kabel.				
Verpakkingseenheid		1 stuk				




AS-Interface module ClassicLine met
snelmontagetechniek

ClassicLine 4DI IP67

Elektrische aansluiting

snelmontagetechniek voor AS-i vlakkabel: ; oriëntatie in drie verschillende posities mogelijk

Connector: M12; codering: A



	Ingangen
1	Sensorvoeding L+
2+4	data-ingang intern gebruikt
3	Sensorvoeding L-
5	niet in gebruik