


AC5210



AS-Interface module ClassicLine met snelmontagetechniek

ClassicLine 8DI-Y IP67



Toepassingsgebied

Applicatie	veldmontage
------------	-------------

Elektrische eigenschappen

Voedingsspanning [V]	26,5...31,6 DC; ("supply class 2" volgens cULus)
Max. stroomopname uit AS-i [mA]	300

In- / uitgangen

Aantal in- en uitgangen	Aantal digitale ingangen: 8
-------------------------	-----------------------------

Ingangen

Aantal digitale ingangen	8; (2 x Slave)
Ingangsverdeling digitale ingangen	PNP
Sensor voedingsspanning van de ingangen	AS-i
Industriële voedingen [V]	18...30
Max. stroombelastbaarheid ingangen gezamenlijk [mA]	250; (2 x 125)
Ingangsstroom high [mA]	6...10
Ingangsstroom low [mA]	0...2
Schakelniveau High [V]	> 11
Kortsluitbestendige digitale ingangen	ja

Omgevingsvariabelen

Omgevingstemperatuur [°C]	-25...70
---------------------------	----------



AS-Interface module ClassicLine met snelmontagetechniek

ClassicLine 8DI-Y IP67

Beschermklassse

IP 67

Toelatingen / testen

EMC		EN 50295	
		IEC 61000-6-2	
MTTF	[jaren]	218	

AS-i parameters

AS-i versie	2.11; 3.0				
AS-i adressering	adreseerbus				
Uitgebreide adreseermodus	ja				
AS-i master profiel	M2; M3; M4				
AS-i profiel	S-0.A.E				
AS-i I/O configuratie	[hex]	0			
AS-i ID-code	[hex]	A.E			
AS-i certificaat	89001				
Bezetting van de databits	databit	D0	D1	D2	D3
	ingang	1	2	3	4
	bus	I-1/2	I-1/2 I-2	I-3/4	I-3/4 I-4
	pin	4	2 4	4	2 4

Mechanische eigenschappen

Gewicht	[g]	284,5
Wijze van montage	AS-i vlakkabel direct aansluitbaar	
Materialen	PA (polyamide); doordringcontacten: CuSn6 vernikkeld en verzinkt	

Aanwijzen / bedienelementen

Weergave	in bedrijf	LED, groen
	fouten	LED, rood
	functie	LED, geel

Elektrische aansluiting

Module aansluiting	Vlakkabels
--------------------	------------

Toebehoren

Leveringsomvang	onderste deel
Toebehoren (optioneel)	Beschermkapje: M12, E73004

Opmerkingen

Opmerkingen	Geen van de volgende aansluitingen mogen met een extern potentiaal worden verbonden:			
	I-, I+, I1, I2, I3, I4			
	De aansluitingen zijn galvanisch verbonden met de AS-i kabel.			
	Uitlevertoestand van de ID1-codes: Slave 1=1 / Slave 2=2			
Verpakkingseenheid	1 stuk			




AS-Interface module ClassicLine met
snelmontagetechniek

ClassicLine 8DI-Y IP67

Elektrische aansluiting

snelmontagetechniek voor AS-i vlaklabel: ; oriëntatie in drie verschillende posities mogelijk

Aansluiting



Connector: M12

2x	Ingangen bus I-1/2
1	Sensorvoeding L+
2	data-ingang 2
3	Sensorvoeding L-
4	data-ingang 1
5	niet in gebruik bus I-2
1	Sensorvoeding L+
2	niet in gebruik
3	Sensorvoeding L-
4	data-ingang 2
5	niet in gebruik bus I-3/4
1	Sensorvoeding L+
2	data-ingang 4
3	Sensorvoeding L-
4	data-ingang 3
5	niet in gebruik bus I-4
1	Sensorvoeding L+
2	niet in gebruik
3	Sensorvoeding L-
4	data-ingang 4
5	niet in gebruik