




AS-Interface module

MODULE ASI PG7/9 2E/2S PNP 2A

Niet meer leverbaar artikel – naar het archief



Elektrische eigenschappen		
Voedingsspanning	[V]	26,5...31,6 DC
Stroomopname	[mA]	< 140
Ompoolbeveiligd		ja
Stroombelasting gezamenlijk	[A]	4
Watchdog geïntegreerd		ja
In- / uitgangen		
Aantal in- en uitgangen		Aantal digitale ingangen: 2; Aantal digitale uitgangen: 2
Ingangen		
Aantal digitale ingangen		2
Sensor voedingsspanning van de ingangen		AS-i / AUX
Industriële voedingen	[V]	20...30
Max. stroombelastbaarheid ingangen gezamenlijk	[mA]	100
Ingangsstroom high	[mA]	> 5
Ingangsstroom low	[mA]	< 1,5
Schakelniveau High	[V]	> 10
Kortsluitbestendige digitale ingangen		ja

AC9241



AS-Interface module

MODULE ASI PG7/9 2E/2S PNP 2A

Uitgangen		
Elektrische uitvoering	AS-i	
Aantal digitale uitgangen	2	
Indeling	PNP	
Spanningsbereik DC [V]	volgens PELV	
Stroombelasting per uitgang [mA]	2000	
Kortsluitvast	ja	
Galvanisch ontkoppeld	ja	
Omgevingsvariabelen		
Omgevingstemperatuur [°C]	-25...80	
Beschermklasse	IP 68	
Toelatingen / testen		
EMC	EN 50081-1	
	EN 61000-6-2	
AS-i parameters		
AS-i profiel	S-0.0	
AS-i I/O configuratie [hex]	0	
AS-i ID-code [hex]	0	
Mechanische eigenschappen		
Materialen	PA (polyamide)	
Aanwijzen / bedienelementen		
Weergave	schakelstatus	LED, geel
	in bedrijf	LED, groen
Toebehoren		
Toebehoren (optioneel)	PG-wartel: 2 x PG9	
	PG-wartel: 4 x PG7	
Opmerkingen		
Verpakkingseenheid	1 stuk	