




## Programmeerbare besturing voor mobiele machines en voertuigen

R360/CabinetController/16B



### Elektrische eigenschappen

Voedingsspanning [V] 10...32 DC

### In- / uitgangen

Totaal aantal in- en uitgangen 42

Aantal in- en uitgangen Aantal digitale ingangen: 24; Aantal analoge ingangen: 8;  
Aantal frequentie-ingangen: 4; Aantal digitale uitgangen: 18

### Ingangen

Aantal frequentie-ingangen 4

Aantal digitale ingangen 24

Aantal analoge ingangen 8

Analoge ingangsstroom [mA] 0...20

Analogeingangsspanning [V] 0...32

### Uitgangen

Aantal digitale uitgangen 18

# CR0303



## Programmeerbare besturing voor mobiele machines en voertuigen

R360/CabinetController/16B

|   |                                 |
|---|---------------------------------|
| Aantal PWM-uitgangen                    | 8                               |
| Aantal uitgangen voor hoge stromen      | 6                               |
| <b>Software / programmering</b>         |                                 |
| Instelmogelijkheden                     | in- / uitgangsfunktionaliteiten |
| PLC functionaliteit volgens IEC 61131-3 | ja                              |
| <b>Interfaces</b>                       |                                 |
| Aantal CAN-interfaces                   | 2                               |
| Aantal RS232-interfaces                 | 1                               |
| <b>Toelatingen / testen</b>             |                                 |
| MTTF [jaren]                            | 73                              |
| <b>Mechanische eigenschappen</b>        |                                 |
| Gewicht [g]                             | 918,29                          |
| Behuizing                               | rechthoekig                     |
| Wijze van montage                       | Achterwandmontage               |
| Afmetingen [mm]                         | 226 x 133 x 39                  |
| <b>Opmerkingen</b>                      |                                 |
| Verpakkingseenheid                      | 1 stuk                          |