


# CR1081



## Programmeerbaar grafisch display voor besturingen van mobiele machines

R360/PDM NG/DialogDisplay



### Producteigenschappen

|                 |   |   |
|-----------------|---|---|
| Bedienelementen | 9 | vrij programmeerbare funktiedrukknoppen met achtergrondbelichting |
|                 | 1 | kruisschakelaar met drukfunctie                                   |
| Display type    |   | Kleurendisplay  |

### Elektrische eigenschappen

|                        |  |            |
|------------------------|--|------------|
| Voedingsspanning [V]   |  | 10...32 DC |
| Opgenomen vermogen [W] |  | 7,2        |

### In- / uitgangen

|                         |  |   |
|-------------------------|--|---|
| Aantal in- en uitgangen |  | Aantal digitale ingangen: 1; Aantal analoge ingangen: 1; Aantal digitale uitgangen: 1 |
|-------------------------|--|---|

### Ingangen

|                            |  |        |
|----------------------------|--|--------|
| Aantal digitale ingangen   |  | 1      |
| Aantal analoge ingangen    |  | 1      |
| Analoge ingangsstroom [mA] |  | 0...20 |
| Analogeingangsspanning [V] |  | 0...32 |

### Uitgangen

|                           |  |   |
|---------------------------|--|---|
| Aantal digitale uitgangen |  | 1 |
|---------------------------|--|---|

### Software / programmering

|   |  |    |
|---|--|----|
| PLC functionaliteit volgens IEC 61131-3 |  | ja |
|---|--|----|

### Interfaces

|                            |  |   |
|----------------------------|--|---|
| Aantal CAN-interfaces      |  | 4 |
| Aantal Ethernet-interfaces |  | 1 |
| Aantal USB-interfaces      |  | 2 |

# CR1081



## Programmeerbaar grafisch display voor besturingen van mobiele machines

R360/PDM NG/DialogDisplay

| Mechanische eigenschappen      |      |   |
|--------------------------------|------|---|
| Gewicht                        | [g]  | 1681  |
| Behuizing                      |      | rechthoekig   |
| Wijze van montage              |      | op-/afbouw  |
| Afmetingen                     | [mm] | 146 x 225 x 64,5  |
| Aanwijzen / bedienelementen    |      |   |
| Weergave                       |      | 7" Kleurendisplay   |
| Bedienelementen                | 9    | vrij programmeerbare funktiedrukknoppen met achtergrondbelichting |
|                                | 1    | kruisschakelaar met drukfunctie                                   |
| Display resolutie              |      | 800 x 480   |
| Display type                   |      | Kleurendisplay  |
| Display grootte                |      | 7"  |
| Display-achtergrondverlichting |      | LED   |
| Datageheugen                   |      |   |
| Real-time klok                 |      | ja  |
| Opmerkingen                    |      |   |
| Verpakkingseenheid             |      | 1 stuk  |
| Elektrische aansluiting        |      |   |
| Connector: 1 x M12             |      |   |