


CR1082



Programmeerbaar grafisch display voor besturingen van mobiele machines

R360/PDM NG/DialogDisplay



Producteigenschappen

| | | |
|-----------------|----------------|---|
| Bedienelementen | 1 | Touchscreen |
| | 9 | vrij programmeerbare funktiedrukknoppen met achtergrondbelichting |
| | 1 | kruisschakelaar met drukfunctie |
| Display type | Kleurendisplay | |

Elektrische eigenschappen

| | | |
|--------------------|-----|------------|
| Voedingsspanning | [V] | 10...32 DC |
| Opgenomen vermogen | [W] | 7,2 |

In- / uitgangen

| | |
|-------------------------|---|
| Aantal in- en uitgangen | Aantal digitale ingangen: 1; Aantal analoge ingangen: 1; Aantal digitale uitgangen: 1 |
|-------------------------|---|

Ingangen

| | |
|--------------------------|-------------|
| Aantal digitale ingangen | 1 |
| Aantal analoge ingangen | 1 |
| Analoge ingangsstroom | [mA] 0...20 |
| Analogeingangsspanning | [V] 0...32 |

Uitgangen

| | |
|---------------------------|---|
| Aantal digitale uitgangen | 1 |
|---------------------------|---|

Software / programmering

| | |
|---|----|
| PLC functionaliteit volgens IEC 61131-3 | ja |
|---|----|

Interfaces

| | |
|----------------------------|---|
| Aantal CAN-interfaces | 4 |
| Aantal Ethernet-interfaces | 1 |

CR1082



Programmeerbaar grafisch display voor besturingen van mobiele machines

R360/PDM NG/DialogDisplay

| | |
|--------------------------------|---|
| Aantal USB-interfaces | 2 |
| Aantal video-interfaces (FBAS) | 2 |

Mechanische eigenschappen

| | |
|-------------------|------------------|
| Gewicht [g] | 1694 |
| Behuizing | rechthoekig |
| Wijze van montage | op-/afbouw |
| Afmetingen [mm] | 146 x 225 x 64,5 |

Aanwijzen / bedienelementen

| | |
|--------------------------------|---|
| Weergave | 7" Kleurendisplay |
| Bedienelementen | 1 Touchscreen |
| | 9 vrij programmeerbare funktiedrukknoppen met achtergrondbelichting |
| | 1 kruisschakelaar met drukfunctie |
| Display resolutie | 800 x 480 |
| Display type | Kleurendisplay |
| Display grootte | 7" |
| Display-achtergrondverlichting | LED |

Datageheugen

| | |
|----------------|----|
| Real-time klok | ja |
|----------------|----|

Opmerkingen

| | |
|--------------------|--------|
| Verpakkingseenheid | 1 stuk |
|--------------------|--------|

Elektrische aansluiting

Connector: 1 x M12