




## I/O-module voor mobiele machines

R360/CabinetModule/32I/0



1 \$klappbares\_Sichtfenster



### Elektrische eigenschappen

Voedingsspanning [V] 10...32 DC

### In- / uitgangen

Totaal aantal in- en uitgangen 32  
 Aantal in- en uitgangen Aantal digitale ingangen: 16; Aantal analoge ingangen: 4; Aantal frequentie-ingangen: 4; Aantal digitale uitgangen: 16

### Ingangen

Aantal frequentie-ingangen 4  
 Aantal digitale ingangen 16  
 Aantal analoge ingangen 4  
 Analoge ingangsstroom [mA] 0...20  
 Analogeingangsspanning [V] 0...32

### Uitgangen

Aantal digitale uitgangen 16  
 Aantal PWM-uitgangen 4

### Software / programmering

Instelmogelijkheden in- / uitgangsfunktionaliteiten

**I/O-module voor mobiele machines**

R360/CabinetModule/32I/0

Interfaces	
Aantal CAN-interfaces	1
Toelatingen / testen	
MTTF [jaren]	102
Mechanische eigenschappen	
Gewicht [g]	501,2
Behuizing	rechthoekig
Wijze van montage	Achterwandmontage
Afmetingen [mm]	181 x 105 x 30
Opmerkingen	
Verpakkingseenheid	1 stuk
Elektrische aansluiting	
AMP-Crimp-stekker:	