




PWM-analoog-signaalomvormer

R360/PWM-ANALOG-MODULE/PCB



Toepassingsgebied

Uitvoering

printplaatmodule

Elektrische eigenschappen

Voedingsspanning [V] 24...30 DC

Stroomopname [mA] < 20

Ompoolbeveiligd ja

In- / uitgangen

Aantal in- en uitgangen Aantal analoge uitgangen: 1

Ingangen

Aantal PWM ingangen 1

PWM-frequentie ingangen [Hz] 122; (24 V DC PWM-signaal)

Uitgangen

Aantal analoge uitgangen 1

Analoge uitgangsspanning [V] 0...10

Omgevingsvariabelen

Omgevingstemperatuur [°C] -40...85

Mechanische eigenschappen

Gewicht [g] 37

Afmetingen [mm] 49 x 30 x 15

Opmerkingen

Verpakkingseenheid 1 stuk

Elektrische aansluiting

schroefklemmen: 2,5 mm²

ingang

rood +24 V DC
 zwart PWM IN
 blauw GND

Uitgang

zwart 0-10 V
 blauw GND

PWM-analoog-signaalomvormer

R360/PWM-ANALOG-MODULE/PCB

Diagrammen en curves

