

CR3114




GPS/GSM-modem met CAN-interface

R360/CANremote 3G/GPS

Niet meer leverbaar artikel – naar het archief

Alternatief artikel: CR3158

Let op: het geselecteerde alternatieve artikel kan afwijkende technische eigenschappen hebben!



- 1 LEDs
- 2 SMA-bus GPS antenne
- 3 FME-stekker GSM antenne
- 4 M12 stekker 5-polig



Toepassingsgebied

Type goedkeuring voor zendapparatuur

USA; EU/RED

Opmerking voor goedkeuring radio apparatuur

De lijst met landen, die volgens de Europese radio apparatuur richtlijn 2014/53/EU van toepassing zijn staan onder "Downloads".

Elektrische eigenschappen

Voedingsspanning

[V]

6...32 DC

Stroomopname

[mA]

< 600; (Ø 210 (24 V DC))

Interfaces

Aantal CAN-interfaces

1

Protocol

CANopen

Mobilfunk

Zendvermogen

[mW]

1928

Omgevingsvariabelen

Omgevingstemperatuur

[°C]

-30...75



GPS/GSM-modem met CAN-interface

R360/CANremote 3G/GPS

Opslagtemperatuur [°C]	15...25
Beschermklasse	IP 65; (t.b.v. apparaat met aangeschroefde stekkerverbinding)

Toelatingen / testen

EMC	EN 61000-4-2 ESD	6 kV contactontlading / 8 kV luchtontlading
	EN 61000-4-4 Burst	2 kV op de voedingsaders / 1 kV op de signaalkabel
	EN 61000-4-5 Surge	0,5 kV op de voedingsaders
	EN 61000-4-6 HF kabelgerelateerd	10 V
	EN 61000-4-3 HF bewerkt	10 V/m 80...1000 MHz / 3 V/m 1,4...2,7 GHz
	ISO 10605: 2008	8/15 kV / 8 kV
	ISO 11452-4	60 mA 20...80 MHz / 30 V/m 80...1000 MHz
	ISO 7637-2	1, 2a, 2b, 3a, 3b, 4, 5
	CISPR 16-2	klasse B
	CISPR 25	behandeld / voldoet

Mechanische eigenschappen

Gewicht [g]	754,5
Afmetingen [mm]	120,5 x 126 x 42
Materialen	aluminium gepoedercoat

Aanwijzen / bedienelementen

Weergave	status	4 x LED, rood/groen
----------	--------	---------------------

Datageheugen


Real-time klok	ja; met sleep- and wakeup-mode
----------------	--------------------------------

Opmerkingen

Opmerkingen	Het apparaat alleen met aangesloten antenne in bedrijf stellen.
	Singapore Niet goedgekeurd voor gebruik , alleen voor export.
Verpakkingseenheid	1 stuk

Elektrische aansluiting - antenne aansluitingen

Connector: 1 x SMA-bus



SMA-bus

1	GPS
2	Afscherming



GPS/GSM-modem met CAN-interface

R360/CANremote 3G/GPS

Elektrische aansluiting - antenne aansluitingen

Connector: 1 x FME-stekker




FME-stekker

1	GSM
2	Afscherming

Elektrische aansluiting - stekker

Connector: 1 x M12; codering: A



1	GND
2	L +
3	Digitale ingang
4	CAN_H
5	CAN_L