


Verdeelmodule voor de voedingsspanning

Pot.Module LOAD/2x5x 2.5mm²

- 1 Tag label houder
2 Push-in klem 24 V DC



Toepassingsgebied

Uitvoering potentiaal module 2 x 5 x 2,5 mm²

Elektrische eigenschappen

Voedingsspanning [V]	18...30 DC
Nominale spanning DC [V]	24
Beschermklasse	III
Max. belastingsstroom [A]	20

Omgevingsvariabelen

Omgevingstemperatuur [°C]	-25...60
Opslagtemperatuur [°C]	-40...70
Beschermklasse	IP 20

Toelatingen / testen

EMC	EN 61000-6-3	stooremissie
	EN 61000-6-2	Immune voor storingen

Mechanische eigenschappen

Gewicht [g]	64,8
Wijze van montage	DIN-rail montage
Montagevoorschrift	modulair aansluitbaar
Afmetingen [mm]	80 x 12,5 x 98,5

Verdeelmodule voor de voedingsspanning

Pot.Module LOAD/2x5x 2.5mm²

Elektrische aansluiting

Push-In klemmen:

Aansluiting

