

DN0001



Schakelversterker

N600/230VAC/0,1A

Niet meer leverbaar artikel – naar het archief

Alternatief artikel: DN0210

Let op: het geselecteerde alternatieve artikel kan afwijkende technische eigenschappen hebben!

No scale drawing available



Producteigenschappen

Behuizing	behuizing voor DIN rail
-----------	-------------------------

Toepassingsgebied

Applicatie	stroomverzorging en signaalevaluatie
------------	--------------------------------------

Elektrische eigenschappen

Nominale spanning AC	[V]	< 230
Nominale spanningstolerantie	[%]	10
Nominale spanningstolerantie 2	[%]	10
Nominale frequentie AC	[Hz]	47...63
Externe voeding voor sensoren DC	[V]	24; ($\pm 5\%$, $\leq 100\text{ mA}$)

In- / uitgangen

Aantal in- en uitgangen	Aantal relaisuitgangen: 1
-------------------------	---------------------------

Uitgangen

Aantal relaisuitgangen	1
Contactbelasting	8 A / 1250 VA / 250 V AC

Omgevingsvariabelen

Omgevingstemperatuur	[°C]	0...50
Beschermklasse		IP 40
Beschermklasse aansluitklemmen		IP 20



Schakelversterker

N600/230VAC/0,1A

Mechanische eigenschappen

Gewicht	[g]	0,43
Behuizing	behuizing voor DIN rail	
Materialen	kunststof	

Aanwijzen / bedienelementen

Weergave	schakelstatus	LED, rood
	in bedrijf	1 x LED, groen

Elektrische aansluiting

Aansluitklemmen: ...4 mm²

Aansluiting

