


Zekeringsmodule voor een continue stroomvoorzorging

PSU-FUSE MODULE/24VDC/4x4A

Niet meer leverbaar artikel – naar het archief



- 1 LEDs fouten
- 2 drukknop aan / uit / reset
- 3 Signaal connector
- 4 status LED



Elektrische eigenschappen

Nominale spanning DC	[V]	24
Voedingsspanningen DC	[V]	18...30
Beschermklasse		III
Ompoolbeveiligd		nee
Max. uitgangsstroom bij min. uitgangsspanning	[A]	4
Opmerking max. uitgangsstroom	[A]	4 x 4
Ingangsstroom (nominale spanning 24 V DC)	[A]	16
Ingangsspanning benodigd voor het inschakelen van de uitgang	[V]	21,4
Ruststroom	[mA]	43
Vermogensverlies (nominale spanning 24 V DC)	[W]	1,8
Spanningsverlies bij een open circuit	[W]	1
Bescherming tegen inductiepieken	[V]	30

Uitgangen

Activering van de overspanningsbeveiliging	[V]	21,4
Totale gemeenschappelijke uitgangsstroom	[A]	16



Zekeringsmodule voor een continue stroomvoorzorging

PSU-FUSE MODULE/24VDC/4x4A

Uitgangsstroombegrenzing	[A]	19,9
Spanningsval tussen ingang en uitgang	[mV]	101
Capacitieve belasting per uitgang	[mF]	57
Totale capaciteit van de belasting	[mF]	57

Reactietijden

Inschakelvertraging van de uitgangen	[ms]	270
Afschakeltijden bij 2 x nominale stroom	[s]	1
Uitschakeltijden bij kortsluiting	[ms]	5

Omgevingsvariabelen

Omgevingstemperatuur	[°C]	-25...70
Opslagtemperatuur	[°C]	-40...85
Max. toelaatbare relatieve luchtvochtigheid	[%]	95; (niet condenserend)
Beschermklasse		IP 20
Vervuilingsgraad		2

Toelatingen / testen

EMC	EN 61000-4-2 ESD	8 kV CD / 8 kV AD
	EN 61000-4-3 HF bewerkt	10 V/m 80...2700 MHz
	EN 61000-4-4 Burst	2 kV
	EN 61000-4-5 Surge	0,5 kV
	EN 61000-4-6 HF kabelgerelateerd	10 V 0,15...80 MHz
Trillingsbestendigheid	IEC 60028-2-6	2 g 17,8...500 Hz
Schokbestendigheid	IEC 60068-2-27	30 g 6 ms / 20 g 11 ms

Mechanische eigenschappen

Gewicht	[g]	203
Afmetingen	[mm]	75 x 45 x 91
Materialen		PC

Aanwijzen / bedienelementen

Weergave	Uitgang overbelasting	4 x LED, rood
	industriële voedingen	1 x LED, groen

Toebehoren

Leveringsomvang	plug-in schroefklemmen:, voor signaalbekabeling
-----------------	---

Opmerkingen

Verpakkingseenheid	1 stuk
--------------------	--------

Elektrische aansluiting

, signaalkabel: 0,25...1,5 mm²



Zekeringsmodule voor een continue stroomvoorzorging

PSU-FUSE MODULE/24VDC/4x4A

, spanningkabel: 0,25...6 mm²

Aansluiting

