


Geschakelde voeding 24 V DC

POWER SUPPLY/24VDC/2,5A

Niet meer leverbaar artikel – naar het archief

Alternatief artikel: DN4011

Let op: het geselecteerde alternatieve artikel kan afwijkende technische eigenschappen hebben!



Elektrische eigenschappen

Nominale spanning AC	[V]	< 230; (omschakelbaar)
Nominale frequentie AC	[Hz]	47...63
Bereik ingangsspanning AC	[V]	88...132 / 187...264
Beschermklasse		I
Max. opstarttijd	[ms]	42
Opwarmtijd	[s]	42
Uitgangsspanningstolerantie	[%]	2
Max. uitgangsstroom bij min. uitgangsspanning	[A]	2,5
Aantal uitgangsstroomkringen		1
Max. rimpel	[%]	1
Zekering	[A]	2; (ingebouwd)
Derating	[W/K]	1 (60...70 °C)

Uitgangen

Kortsluitbeveiliging	ja
Beschermd tegen overbelasting	ja

Omgevingsvariabelen

Omgevingstemperatuur	[°C]	0...60
Beschermklasse		IP 20



Geschakelde voeding 24 V DC

POWER SUPPLY/24VDC/2,5A

Toelatingen / testen		
EMC	EN 60950/A2 1993	
	EN 50081-1	
	EN 61000-6-2	
Mechanische eigenschappen		
Materialen	aluminium	
Aanwijzen / bedienelementen		
Weergave	functie	LED, groen
Opmerkingen		
Verpakkingseenheid	1 stuk	
Elektrische aansluiting		
Aansluitklemmen: ...2.5 mm²		
Aansluiting		

